

Contatto cromo duro/PTFE  
con guarnizioni di tenuta


**GEET2RS**

- DIN 648, serie E, ISO 6124/1
- Materiale:  
Acciaio

## Vantaggio

- Non richiede manutenzione

**Senza manutenzione**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Ød	ØD	ØD1	S	C	δ	Capacità di carico statico (N)	Capacità di carico dinamico (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
GE17ET-2RS	17 <sup>+0,008</sup>	30 <sup>+0,009</sup>	25,0	14 <sup>+0,12</sup>	10 <sup>+0,24</sup>	10°	56000	22400	30	-	10,12 €
GE20ET-2RS	20 <sup>+0,010</sup>	35 <sup>+0,011</sup>	29,0	16 <sup>+0,12</sup>	12 <sup>+0,24</sup>	9°	78000	31500	60	✓	10,39 €
GE25ET-2RS	25 <sup>+0,010</sup>	42 <sup>+0,011</sup>	35,5	20 <sup>+0,12</sup>	16 <sup>+0,24</sup>	7°	127000	51000	110	-	12,87 €
GE30ET-2RS	30 <sup>+0,010</sup>	47 <sup>+0,011</sup>	40,7	22 <sup>+0,12</sup>	18 <sup>+0,24</sup>	6°	166000	65500	140	-	13,88 €
GE35ET-2RS	35 <sup>+0,012</sup>	55 <sup>+0,013</sup>	47,0	25 <sup>+0,12</sup>	20 <sup>+0,30</sup>	6°	224000	112000	220	✓	16,35 €
GE40ET-2RS	40 <sup>+0,012</sup>	62 <sup>+0,013</sup>	53,0	28 <sup>+0,12</sup>	22 <sup>+0,30</sup>	7°	280000	140000	300	-	18,84 €
GE45ET-2RS	45 <sup>+0,012</sup>	68 <sup>+0,013</sup>	60,0	32 <sup>+0,12</sup>	25 <sup>+0,30</sup>	7°	360000	180000	400	-	22,33 €
GE50ET-2RS	50 <sup>+0,012</sup>	75 <sup>+0,013</sup>	66,0	35 <sup>+0,12</sup>	28 <sup>+0,30</sup>	6°	440000	220000	540	-	27,30 €
GE60ET-2RS	60 <sup>+0,015</sup>	90 <sup>+0,015</sup>	80,0	44 <sup>+0,15</sup>	36 <sup>+0,40</sup>	6°	695000	345000	1000	-	44,17 €
GE70ET-2RS	70 <sup>+0,015</sup>	105 <sup>+0,015</sup>	92,0	49 <sup>+0,15</sup>	40 <sup>+0,40</sup>	6°	880000	440000	1500	-	59,10 €
GE80ET-2RS	80 <sup>+0,015</sup>	120 <sup>+0,015</sup>	105,0	55 <sup>+0,15</sup>	45 <sup>+0,40</sup>	6°	1140000	570000	2200	-	86,94 €
GE90ET-2RS	90 <sup>+0,020</sup>	130 <sup>+0,018</sup>	115,0	60 <sup>+0,20</sup>	50 <sup>+0,50</sup>	5°	1370000	695000	2700	-	113,26 €
GE100ET-2RS	100 <sup>+0,020</sup>	150 <sup>+0,018</sup>	130,0	70 <sup>+0,20</sup>	55 <sup>+0,50</sup>	7°	1730000	865000	4300	-	227,56 €
GE110ET-2RS	110 <sup>+0,020</sup>	160 <sup>+0,025</sup>	140,0	70 <sup>+0,20</sup>	55 <sup>+0,50</sup>	6°	1860000	930000	4700	-	285,72 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm