Rapporto 1:1 Ingranaggio conico

Acciaio pretrattato o inox



- ***Qualità Grado 7f24 DIN 3985***
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Inox 303
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento prossimo all'88%*

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*
- *Acciaio 20NCD2 cementato temprato e rapporto 2:1 su richiesta*

Info.


- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Per una coppia occorrono 2 componenti.*


Qualità grado 7f24

Codice Acciaio	Codice Inox	Rapporto	Modulo	Numero denti	Ød	Øda	ØY	ØB
PBG0.6-30	PBG0.6-30S	1:1	0,6	30	18	18,85	20	4,0
PBG0.8-30	PBG0.8-30S	1:1	0,8	30	24	25,13	25	5,5
PBG1.0-30	PBG1.0-30S	1:1	1,0	30	30	31,41	30	7,0
PBG1.5-30	PBG1.5-30S	1:1	1,5	30	45	47,12	40	10,0
PBG2.0-30	PBG2.0-30S	1:1	2,0	30	60	62,83	50	13,5
PBG4.0-17	PBG4.0-17S	1:1	4,0	17	68	73,66	60	16,0

Dimensioni in mm

Rapporto
1:1







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Ødj (H7)	BL	L	BD	DL	X	Coppia (Nm) Acciaio	Coppia (Nm) Inox	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
6	13,0	14,0	12	9	8,58	0,69	0,41	0,012	44,93 €	65,18 €
8	16,0	17,0	18	10	11,43	1,56	0,94	0,031	53,79 €	78,02 €
8	18,5	20,0	22	12	14,29	2,95	1,77	0,059	62,38 €	90,48 €
10	23,0	25,0	35	14	21,44	8,94	5,36	0,186	74,28 €	107,71 €
12	28,0	30,5	40	15	28,59	20,14	12,08	0,363	92,27 €	133,82 €
25	34,5	39,0	50	20	31,17	24,62	14,77	0,430	122,55 €	177,76 €

Dimensioni in mm