
Giunti per sistemi asserviti
Coppia: da 0,5 a 10Nm


PFL

- ***Disallineamento molto importante***
- *Compatto*
- *Resistente alla corrosione*
- *Resistenza elevata ad acidi, solventi, soluzioni alcaline, oli, grassi e ozono*
- *Grande rigidità alla torsione*
- *Elevata resistenza alla lacerazione*
- *Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature*



Caratteristiche

- *Grande flessibilità angolare, radiale e assiale*
- *Isola le vibrazioni*
- *Assorbe gli urti*
- *T° massimo d'utilizzo: da -40°C a +100°C*
- *Velocità mass.: 3.000 g/min*
- *Materiali:*
  Anello: elastomero resistente Hytrel®
  Mozzo: acciaio zincato



Codice	Cattivo allineamento Assiale (mm)	Angolare (°)	Radiale (mm)
PFL28	4,5	10°	2,6
PFL48	7,5	15°	3,2
PFL58	8,5	15°	3,2
PFL61	11,0	15°	3,2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA Alesaggi (mm) Standard	Max.	D	L (+/-1mm)	H	ØE	Coppia massima (Nm)	Vite	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PFL28-6	6 x 6	9,53	27	27	7,9	18	0,5	M3	25	✔	47,93 €
PFL28-8	8 x 8	9,53	27	27	7,9	18	0,5	M3	25	✔	47,93 €
PFL48-10	10 x 10	12,70	48	48	12,7	25	1,8	M4	92	✔	55,96 €
PFL48-12	12 x 12	12,70	48	48	12,7	25	1,8	M4	92	✔	55,96 €
PFL58-12	12 x 12	16,00	54	55	16	28	5,0	M5	124	✔	63,48 €
PFL58-14	14 x 14	16,00	54	55	16	28	5,0	M5	124	-	63,48 €
PFL61-14	14 x 14	16,00	56	56	16	28	10,0	M6	136	✔	72,60 €
PFL61-16	16 x 16	16,00	56	56	16	28	10,0	M6	136	✔	72,60 €

Dimensioni in mm

PFL_Accouplement-IT.indd 33 17/09/2026 13:54