



- **Molla a gas inox**
- Materiali:
 - Corpo e stelo: inox
 - Puntale: inox
- Funzionamento in compressione
- Fluido di riempimento: azoto-olio
- T° di utilizzo: da -20° a 80°
- Lunghezza di ammortamento (con olio):
 - Dimensione 6: circa 10 mm
 - Dimensione 10: circa 20 mm
- Tolleranza di riempimento: da -20N a +40N



Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso



Opzioni

- A partire da 5 pezzi, forza prerogolata secondo le vostre esigenze
- Dimensione 6: da 10N a 400N
- Dimensione 10: da 80N a 1.300N

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole
- Minore sforzo

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	Forza (N)	Prezzo unit. da 1 a 2
Dimensione 6										
GSI-15-060-50	60	149	15	6	6,1	10	16	6	50	258,71 €
GSI-15-100-80	100	229	15	6	6,1	10	16	6	80	272,18 €
GSI-15-150-100	150	329	15	6	6,1	10	16	6	100	295,24 €
Dimensione 10										
GSI-22-50-80	50	164	22	10	8,1	14	20	10	80	317,75 €
GSI-22-100-100	100	264	22	10	8,1	14	20	10	100	334,62 €
GSI-22-150-200	150	364	22	10	8,1	14	20	10	200	353,27 €
GSI-22-200-300	200	464	22	10	8,1	14	20	10	300	373,47 €
GSI-22-250-400	250	564	22	10	8,1	14	20	10	400	385,12 €

Dimensioni in mm