

# Boccola autofilettante ottone

Stock Ott

## INSBR

## Per materiali plastici

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale: ottone

**Eccellente  
resistenza allo  
strappo**

### Applicazioni


- Utilizzo con termoplastiche termoidurenti e legno duro

### Assemblaggio

- Posizionare l'inserto in un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere installata in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

### Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØD1	Filettatura ØD2	Lunghezza L	Perforazione raccomandata min.	Perforazione raccomandata max.	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
INS300-M3/BR/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,56 €
INS300-M4/BR/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	14,66 €
INS300-M5/BR/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	16,56 €
INS300-M6/BR/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	21,33 €
INS300-M8/BR/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	30,70 €
INS300-M10/BR/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	38,20 €
INS300-M12/BR/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	40,42 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

**Ct Meca** s.r.l.

WEB  
04/2020

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05