


In SmCo

PLM

- **Modello liscio, sistema schermato**
- Non inserire direttamente in supporti in ferro la forza adesiva diminuirebbe a causa di corti circuiti magnetici
- Adatto per un utilizzo diretto con saldatrici a punti
- Possibilità di riduzione del lato "H" senza diminuzione della forza adesiva
- T° max: +200°C
- Materiale, finitura:  
Corpo in ottone, zincato  
Nucleo magnetico SmCo



**NUOVO!**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta


Codice	ØD	L	H	Forza di attrazione (in N)	Distanza dalle pareti in ferro/mm	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM6-20/SC	6	20	10,0	8	1,5	4,5	✓	6,49 €
PLM8-20/SC	8	20	10,0	22	1,5	8,0	✓	8,18 €
PLM10-20/SC	10	20	8,0	40	2,0	12,0	✓	10,02 €
PLM13-20/SC	13	20	6,0	60	2,5	20,0	-	13,31 €
PLM16-20/SC	16	20	2,0	125	3,0	30,0	-	18,11 €
PLM20-25/SC	20	25	5,0	250	4,0	60,0	-	29,65 €
PLM25-35/SC	25	35	7,0	400	5,0	134,0	-	66,79 €
PLM32-40/SC	32	40	4,5	600	6,0	251,0	-	121,84 €

# Magnete cilindrico di fermo filettato

In NdFeB

PLM

- **Sistema schermato**
- Per il montaggio in acciaio o ferro
- Utilizzabili anche per fori ciechi
- T° max: +80°C
- Materiale, finitura:  
Corpo in acciaio, zincato  
Nucleo magnetico NdFeB



### SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	L	T	Forza di attrazione (in N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM8-12/N	8	M3	12	5	12	7	✓	7,56 €
PLM10-16/N	10	M4	16	7	24	8	✓	8,66 €
PLM13-18/N	13	M4	18	7	60	18	✓	9,90 €
PLM16-20/N	16	M4	20	7	90	30	✓	10,52 €
PLM20-25/N	20	M5	25	9	135	60	-	18,19 €
PLM25-30/N	25	M6	30	9	190	110	-	38,81 €
PLM35-40/N	35	M8	40	13	300	290	-	67,16 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm