

Boccola autofilettante ottone

Stock Ott

INSBR

Per materiali plastici

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale: ottone

**Eccellente
resistenza allo
strappo**

Applicazioni

- Utilizzo con termoplastiche termoidurenti e legno duro

Assemblaggio


- Posizionare l'inserto in un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS-TOOL, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere inserita in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.

Accessori

- Boccola autofilettante-attrezzo INS-TOOL (vol. 1 p.303)



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
|-----|--------|-----|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Maschiatura ØD1 | Filettatura ØD2 | Lunghezza L | Perforazione raccomandata | | Qtà per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------|------------------|--------|---------------------------|
| | | | | min. | max. | | | |
| INS300-M3/BR/B | M3 | M5 X 0,5 | 6 | 4,6 | 4,8 | 20 | ✓ | 11,82 € |
| INS300-M4/BR/B | M4 | M6,5 X 0,75 | 8 | 5,8 | 6,2 | 20 | ✓ | 16,40 € |
| INS300-M5/BR/B | M5 | M8 X 1 | 10 | 7,1 | 7,6 | 20 | ✓ | 18,53 € |
| INS300-M6/BR/B | M6 | M10 X 1,5 | 14 | 8,6 | 9,4 | 20 | ✓ | 23,86 € |
| INS300-M8/BR/B | M8 | M12 X 1,5 | 15 | 10,6 | 11,4 | 20 | ✓ | 34,29 € |
| INS300-M10/BR/B | M10 | M14 X 1,5 | 18 | 12,6 | 13,4 | 15 | ✓ | 42,67 € |
| INS300-M12/BR/B | M12 | M16 X 1,5 | 22 | 14,6 | 15,4 | 10 | ✓ | 45,21 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC
Ct Meca

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Acciaio cementato, finitura zincata bicromata


**Eccellente
resistenza allo
strappo**

Applicazioni

- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoindurente e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'insero dentro un semplice foro per mezzo dell' attrezzo di posa INS-TOOL, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere inserita in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata. Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata



Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.

Accessori

- Boccola autofilettante-attrezzo INS-TOOL (vol. 1 p.303)

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
|-----|--------|-----|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Maschiatura ØD1 | Filettatura ØD2 | Lunghezza L | Perforazione raccomandata | | Qtà per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------|------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | min. | max. | | | |
| INS300-M3/B | M3 | M5 X 0,5 | 6 | 4,6 | 4,8 | 20 | ✓ | 11,46 € |
| INS300-M4/B | M4 | M6,5 X 0,75 | 8 | 5,8 | 6,2 | 20 | ✓ | 15,62 € |
| INS300-M5/B | M5 | M8 X 1 | 10 | 7,1 | 7,6 | 20 | ✓ | 17,23 € |
| INS300-M6/B | M6 | M10 X 1,5 | 14 | 8,6 | 9,4 | 20 | ✓ | 20,50 € |
| INS300-M8/B | M8 | M12 X 1,5 | 15 | 10,6 | 11,4 | 20 | ✓ | 25,27 € |
| INS300-M10/B | M10 | M14 X 1,5 | 18 | 12,6 | 13,4 | 15 | ✓ | 33,87 € |
| INS300-M12/B | M12 | M16 X 1,5 | 22 | 14,6 | 15,4 | 10 | ✓ | 40,72 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Inerti filettati con filettatura esterna a passo fine
- Materiale :
Inox 303 eccetto maschiatura M10 e M12 in inox 430F

Eccellente resistenza allo strappo




Applicazioni

- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non ferrosi, plastica termoisolante e legno duro

Assemblaggio

- Posizionare l'insero in un semplice foro per mezzo dell'attrezzo di posa INS-TOOL, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura
- La boccola deve essere inserita in modo tale che l'intaglio e la filettatura esterna interrotta producano l'effetto di taglio sul materiale da maschiare.
- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.
- Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata



Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.

Accessori

- Boccola autofilettante-attrezzo INS-TOOL (vol. 1 p.303)

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
|-----|--------|-----|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Maschiatura ØD1 | Filettatura ØD2 | Lunghezza L | Perforazione raccomandata min. | Perforazione raccomandata max. | Qtà per conf. | Stock* | Prezzo unit. a conf. |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| INS300-M3/SS/B | M3 | M5 X 0,5 | 6 | 4,6 | 4,8 | 20 | ✓ | 53,74 € |
| INS300-M4/SS/B | M4 | M6,5 X 0,75 | 8 | 5,8 | 6,2 | 20 | ✓ | 52,93 € |
| INS300-M5/SS/B | M5 | M8 X 1 | 10 | 7,1 | 7,6 | 20 | ✓ | 55,04 € |
| INS300-M6/SS/B | M6 | M10 X 1,5 | 14 | 8,6 | 9,4 | 20 | ✓ | 61,61 € |
| INS300-M8/SS/B | M8 | M12 X 1,5 | 15 | 10,6 | 11,4 | 20 | ✓ | 83,36 € |
| INS300-M10/SS/B | M10 | M14 X 1,5 | 18 | 12,6 | 13,4 | 15 | ✓ | 89,00 € |
| INS300-M12/SS/B | M12 | M16 X 1,5 | 22 | 14,6 | 15,4 | 10 | ✓ | 88,80 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm