

# Boccola autofilettante flangiata a passo grosso

Per materiali teneri

INS150

- Inerti autofilettanti con filettatura esterna a filetto largo
- Con flangia
- Montaggio per deformazione non servono attrezzi specifici
- Con impronta esagonale per il montaggio
- In acciaio zincato bianco

con flangia



## Applications


- Utilizzo con plastica tenera, gomma, legno tenero

## Vantaggi

- La flangia evita che la boccola entri nel preforo

## Info.

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD	L	Ød	SW	Ø Perforazione raccomandata		Qtà per conf.	Massa (g)	Stock*	Prezzo Unit. per conf.
					min.	max.				
INS150-M4/B	8,0	8	M4	4	6,6	6,9	20	1,4	✓	29,28 €
INS150-M5/B	10,0	12	M5	5	8,4	8,9	20	2,8	✓	36,42 €
INS150-M6/B	12,0	15	M6	6	10,0	10,4	20	6,0	✓	42,90 €
INS150-M8/B	14,0	18	M8	8	12,0	12,4	20	8,7	✓	71,53 €
INS150-M10/B	18,5	25	M10	10	16,2	16,7	15	24,2	✓	83,54 €
INS150-M12/B	22,0	25	M12	12	19,5	20,0	10	34,5	-	100,78 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm