



- Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi
- Forma A / Materiale: inox 316 Ti (60 daN/mm²) (inox 1.4571)
- Richiede la lavorazione delle scanalature di chiavetta
- Venduto a multipli, contattateci



Indicazioni del progettista

Diametro dell'alesaggio o dell'albero	Scanalatura di chiavetta (mm)			
		W	h	p
Ø6 - Ø8		2	1,07	1,25
Ø8 - Ø10		3	1,50	1,85
Ø10 - Ø12		4	1,86	2,55
Ø12 - Ø17		5	2,35	3,05
Ø17 - Ø22		6	2,83	3,55
Ø22 - Ø30		8	3,34	4,10
Ø30 - Ø38		10	3,34	5,10
Ø38 - Ø44		12	3,35	5,10
Ø44 - Ø50		14	3,80	5,50



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo -15%	-45%	-55%	-65%	Su richiesta	

Codice	Larghezza W (h9)	Altezza H (h11)	Lunghezza L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
KK2-20SS	2	2	20	✓	3,88 €
KK3-10SS	3	3	10	✓	1,37 €
KK3-20SS	3	3	20	✓	1,50 €
KK4-10SS	4	4	10	✓	1,67 €
KK4-12SS	4	4	12	✓	1,03 €
KK4-18SS	4	4	18	✓	1,71 €
KK4-20SS	4	4	20	✓	1,84 €
KK4-25SS	4	4	25	✓	1,94 €
KK5-10SS	5	5	10	✓	1,78 €
KK5-20SS	5	5	20	✓	2,13 €
KK5-25SS	5	5	25	✓	2,26 €
KK5-30SS	5	5	30	✓	2,56 €
KK6-10SS	6	6	10	✓	2,13 €
KK6-20SS	6	6	20	✓	2,55 €
KK6-25SS	6	6	25	✓	2,86 €
KK6-30SS	6	6	30	✓	3,31 €
KK8-7-20SS	8	7	20	✓	3,44 €
KK8-7-25SS	8	7	25	✓	3,88 €
KK8-7-30SS	8	7	30	✓	4,47 €
KK8-7-35SS	8	7	35	✓	4,86 €
KK10-8-20SS	10	8	20	✓	4,62 €
KK10-8-25SS	10	8	25	✓	5,35 €
KK10-8-30SS	10	8	30	✓	6,25 €
KK10-8-35SS	10	8	35	✓	6,83 €
KK12-8-20SS	12	8	20	-	7,46 €
KK12-8-25SS	12	8	25	✓	7,41 €
KK12-8-30SS	12	8	30	✓	7,46 €
KK12-8-35SS	12	8	35	✓	8,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm