
Accouplement à denture bombée BoWex®

Stock ★★★

RTK KTR

Couple : 5 à 160Nm

- ***Rigide en torsion***
- *Très adapté à la transmission de couples importants*
- *Sans entretien*
- *Usure faible*
- *Constitué de 3 pièces*
- *Denture bombée*
- *Matières :*
  Manchon : nylon
  Moyeu : acier fritté
- *T° d'utilisation : -25°C à +100°C*
- *Alésage fini H7 et rainure selon DIN 6885/1-JS9*
- *Montage par emboîtement axial*



*Fixation par vis de pression et rainure de clavette***

Options

- *Modifications d'alésages (avec supplément)*
- *Alésage conique*
- *Alésage cotes pouce pour pompes hydrauliques*


Info.

- ***Sauf pour accouplements pleins*
- *Livré non assemblé*

ALÉSAGES STANDARD EN STOCK*

Références	K	E	L	P	M	ØD	ØG	Vis	T	ØA Standard	ØA en option	ØA maxi.
RTK-M-14	23	4	50	37	6,5	25	40	M5	6	12	8, 9, 10, 11, 13, 14, 15	15
RTK-M-19	25	4	54	37	8,5	32	47	M5	6	12	10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	20
RTK-M-24	26	4	56	41	7,5	36	53	M5	6	12	10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24	24
RTK-M-28	40	4	84	46	19,0	44	65	M8	10	-	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28	28
RTK-M-32	40	4	84	48	18,0	50	75	M8	10	-	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32	32
RTK-M-38	40	4	84	48	18,0	58	83	M8	10	-	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38	38

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références	Vitesse maxi. (t/min)	Couple alterné (Nm)	Tk (Nm) nominal (Nm)	Maxi. (Nm)	Mésalignement axial (mm)	Mésalignement radial (mm)	Mésalignement angulaire	Stock* Pleins	Prix Uni. 1 à 4 Pleins	Prix Uni. 1 à 4 Alésage stand. et rainure
RTK-M-14	14000	5	10	30	±1	±0,30	±1,0°	✔	49,42 €	87,93 €
RTK-M-19	11800	8	16	48	±1	±0,30	±1,0°	✔	62,04 €	99,04 €
RTK-M-24	10600	10	20	60	±1	±0,35	±0,9°	✔	74,22 €	112,11 €
RTK-M-28	8500	23	45	135	±1	±0,35	±0,9°	✔	111,94 €	Sur demande
RTK-M-32	7500	30	60	180	±1	±0,35	±0,9°	✔	137,49 €	Sur demande
RTK-M-38	6700	40	80	240	±1	±0,40	±0,9°	✔	167,83 €	Sur demande

Dans la limite du disponible - Dimensions en mm