


# Dado cilindrico in bronzo



## LRM 1 filetto trapezoidale destro o sinistro LRMLH

- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P



### Utilizzi

- Per comandi manuali o motorizzati
- Per velocità di rotazione basse e medie
- Per lavorare con carichi
- L'utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere buoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione

### SCONTI PER QUANTITÀ A SCONTI PER QTÀ B

Qtà	1+	10+	20+	40+	Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	D	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit.	
							da 1 a 9	20 a 39**
<b>Filettatura inclinata a destra</b>								
LRM102	10	2	22	20	0,053	✓	A 14,61 €	A 8,77 €
LRM123	12	3	26	24	0,083	✓	A 14,17 €	A 8,50 €
LRM143	14	3	30	28	0,135	✓	A 18,23 €	A 10,94 €
LRM164	16	4	36	32	0,232	✓	A 25,40 €	A 15,24 €
LRM184	18	4	40	36	0,320	✓	A 32,16 €	A 19,30 €
LRM204	20	4	45	40	0,455	✓	A 41,38 €	A 24,83 €
LRM225	22	5	45	44	0,480	✓	A 44,70 €	A 26,82 €
LRM245	24	5	50	48	0,656	✓	A 56,42 €	A 33,85 €
LRM285	28	5	60	56	1,102	✓	A 90,53 €	A 54,32 €
LRM306	30	6	60	60	1,140	✓	A 91,93 €	A 55,16 €
LRM326	32	6	60	64	1,177	✓	A 97,45 €	A 58,47 €
LRM366	36	6	75	72	2,189	✓	B 110,95 €	B Su richiesta
LRM407	40	7	80	80	2,725	✓	B 143,71 €	B Su richiesta
LRM447	44	7	80	88	2,815	-	B 156,60 €	B Su richiesta
LRM508	50	8	90	100	4,014	-	B 210,10 €	B Su richiesta
LRM609	60	9	100	120	5,150	-	B 278,74 €	B Su richiesta
<b>Filettatura inclinata a sinistra</b>								
LRM102/LH	10	2	22	20	0,053	✓	A 17,65 €	A 10,59 €
LRM123/LH	12	3	26	24	0,083	✓	A 15,94 €	A 9,56 €
LRM143/LH	14	3	30	28	0,135	-	A Su richiesta	A Su richiesta
LRM164/LH	16	4	36	32	0,232	✓	A 27,91 €	A 16,75 €
LRM184/LH	18	4	40	36	0,320	✓	A 44,06 €	A 26,44 €
LRM204/LH	20	4	45	40	0,455	✓	A 45,24 €	A 27,14 €
LRM225/LH	22	5	45	44	0,480	✓	A 61,89 €	A 37,13 €
LRM245/LH	24	5	50	48	0,656	✓	A 59,55 €	A 35,73 €
LRM285/LH	28	5	60	56	1,102	✓	A 109,53 €	A 65,72 €
LRM306/LH	30	6	60	60	1,140	✓	A 105,34 €	A 63,20 €
LRM326/LH	32	6	60	64	1,177	✓	A 116,62 €	A 69,97 €
LRM366/LH	36	6	75	72	2,189	-	B 118,63 €	B Su richiesta
LRM407/LH	40	7	80	80	2,725	-	B 148,22 €	B Su richiesta
LRM447/LH	44	7	80	88	2,815	-	B 166,21 €	B Su richiesta
LRM508/LH	50	8	90	100	4,014	-	B 249,08 €	B Su richiesta
LRM609/LH	60	9	100	120	5,150	-	B 322,96 €	B Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

\*\* vedere tabella sconti