

Manicotto filettato di bloccaggio **Stock** **Inx**

MBF Montaggio e regolazione rapidi

- Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi
- Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese, l'asse resta bloccato nella posizione desiderata.
- Alesaggio liscio
- Materiale:
inox 303/304

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori

- Da combinare con gli assi **APCB**, i morsetti base **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili **NRV** o **NRR**



Speciale agroalimentare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura est. ØM	H1	H2	A/F chiave	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✓	4,94 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✓	5,16 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✓	5,47 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm