

Martinetto a vite - Vite traslante




SVT30

Forza nominale: 30.000 N

- Corsa di base 100 mm
- Materiale: carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 8,2 kg
- Peso di 100 mm di vite 0,43 kg
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di grasso 0,2 kg

Accessori

- Piattello **SVT30-PLATEAU**
- Forcella **SVT30-CHAPE**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED	Potenza max (kW) a 10% ED
SVT30-6	6:1	16,5	29%	2800	2,8	0,6	0,8
SVT30-24	24:1	7,0	17%	2800	0,7	0,6	0,8

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione verso l'alto						
SVT30-6-100H	6:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	1 125,24 €
SVT30-24-100H	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	1 125,24 €
SVT30-COURSE	per 100 mm di corsa supplementare					21,86 €
Direzione verso il basso						
SVT30-6-100B	6:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	1 125,24 €
SVT30-24-100B	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	1 125,24 €
SVT30-COURSE	per 100 mm di corsa supplementare					21,86 €

Dimensioni in mm