
# Martinetto a vite - Vite rotante



SVR5 Forza nominale: 5.000 N

- Corsa di base 100 mm
- Materiale:
  - Carter in alluminio
- Peso del martinetto senza vite 1.5ka
- Peso di 100 mm di vite 0,2 kg
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di grasso 0,05 kg





		ш_			LI	
-		_	Ø۷	15	18	
<b>E</b>	1	, ,	0	52	161	
$\vdash$		'	ĺ	aa +	+	
	<u>.</u>		+	Corsa	rsa	
Ħ	7		1		잉	
- 4	_				<u>_</u>	-
S۱	/R5	-В				

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVR5-10	10:1	1,54	31%	2800	1,68	0,18	0,23
SVR5-20	20:1	1,04	23%	2800	0,84	0,18	0,23

90

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione verso	l'alto					
SVR5-10-100H	10:1	100	TR20 x 6	0,6	5000	Su richiesta
SVR5-20-100H	20:1	100	TR20 x 6	0,3	5000	Su richiesta
SVR5-COURSE		per 100 mn	n di corsa sup	plementare		Su richiesta
Direzione verso	il basso					
SVR5-10-100B	10:1	100	TR20 x 6	0,6	5000	Su richiesta
SVR5-20-100B	20:1	100	TR20 x 6	0,3	5000	Su richiesta
SVR5-COURSE		per 100 mn	n di corsa sup	plementare		Su richiesta







# \*\*\* Martinetto a vite - Vite rotante

Forza nominale: 15.000 N SVR15

#### - Corsa di hase 100 mm

- Materiale:
- carter GGG50 - Peso del martinetto senza
- vite 3,2 kg
- Peso di 100 mm di vite 0.3 ka
- Lubrificazione con grasso - Quantità di grasso 0,1 kg





	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVR15-6	06:1	7,23	33%	2800	2,80	0,35	0,46
SVR15-25	25:1	2.86	20%	2800	0.67	0.35	0.46

	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione verso	l'alto					
SVR15-6-100H	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	Su richiesta
SVR15-25-100H	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	Su richiesta
SVR15-COURSE		per 100 m	m di corsa su	pplementar	е	Su richiesta
Direzione verso	il basso					
SVR15-6-100B	6:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	Su richiesta
SVR15-25-100B	25:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	Su richiesta
SVR15-COURSE		per 100 m	m di corsa su	pplementar	е	Su richiesta








# Martinetto a vite - Vite rotante 🗲 \*\*\*




Forza nominale: 20.000 N SVR<sub>20</sub>


#### - Corsa di hase 100 mm

- Materiale:
  - Carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 7,8 kg
- Peso di 100 mm di vite  $0.34 \, ka$
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di arasso 0.15 ka









Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVR20-6	06:1	9,8	32%	2800	2,8	0,5	0,7
SVR20-24	24:1	4,1	19%	2800	0,7	0,5	0,7

Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
l'alto					
06:1	100	TR26 x 6	1,00	20000	Su richiesta
24:1	100	TR26 x 6	0,25	20000	Su richiesta
	per 100 m	m di corsa su	pplementare	Э	Su richiesta
il basso					
6:1	100	TR26 x 6	1,00	20000	Su richiesta
24:1	100	TR26 x 6	0,25	20000	Su richiesta
	per 100 m	m di corsa su	pplementare	Э	Su richiesta
	di iduzione l'alto 06:1 24:1 il basso 6:1	di Corsa (H)  Palto 06:1 100 per 100 m  I basso 6:1 100 24:1 100     24:1 100 m   24:1 100	di Corsa iduzione (H) 0 vite  l'alto 06:1 100 TR26 x 6 24:1 100 TR26 x 6 per 100 mm di corsa su  il basso 6:1 100 TR26 x 6 24:1 100 TR26 x 6 24:1 100 TR26 x 6	Corsa   per giro	Corsa   per giro   nominale







# \*\*\* Martinetto a vite - Vite rotante

Forza nominale: 30.000 N SVR<sub>30</sub>

#### - Corsa di hase 100 mm

- Materiale:
  - Carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 8,2 kg
- Peso di 100 mm di vite 0,43 kg
- Lubrificazione con grasso
- Ouantità di arasso 0.2 ka







Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVR30-6	06:1	16,5	29%	2800	2,8	0,6	0,8
SVR30-24	24.1	07.0	17%	2800	0.7	0.6	0.8

SVR30-24	24:1	07,0	17%	2800	0,7	0,6	0,8			
Codice		porto di zione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.			
Direzione ve	Direzione verso l'alto									
SVR30-6-100	)H	06:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	Su richiesta			
SVR30-24-10	10H	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	Su richiesta			
SVR30-COU	RSE		per 100 m	m di corsa s	upplementa	ıre	Su richiesta			
Direzione ve	erso il b	asso								
SVR30-6-100	)B	06:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	Su richiesta			
SVR30-24-10	00B	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	Su richiesta			
SVR30-COU	RSE		per 100 mi	n di corsa s	upplementa	ıre	Su richiesta			







# Martinetto a vite - Vite traslante




Forza nominale: 5.000 N **SVT5** 




- Materiale: carter in alluminio
- Peso del martinetto senza vite 1.5 ka
- Peso di 100 mm di vite 0.2 ka - Lubrificazione con grasso
- Quantità di arasso 0.05 ka


### Accessori

- Piattello SVT5-PLATEAU
- Forcella SVT5-CHAPE (vol. 1 p.612)
- Piastra inclinabile









Codice	Rapporto di riduzione	a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVT5-10	10:1	1,54	31%	2800	1,68	0,18	0,23
SVT5-20	20:1	1,04	23%	2800	0,84	0,18	0,23

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione vers	o l'alto					
SVT5-10-100H	10:1	100	TR20 x 6	0,6	5000	Su richiesta
SVT5-20-100H	20:1	100	TR20 x 6	0,3	5000	Su richiesta
SVT5-COURSE		per 100 mi	m di corsa sup	plementare	Э	Su richiesta
Direzione verso	o il basso					
SVT5-10-100B	10:1	100	TR20 x 6	0,6	5000	Su richiesta
SVT5-20-100B	20:1	100	TR20 x 6	0,3	5000	Su richiesta
SVT5-COURSE		per 100 mi	m di corsa sup	plementare	Э	Su richiesta







# Martinetto a vite - Vite traslante


## Forza nominale: 15.000 N

#### - Corsa di hase 100 mm

- Lubrificazione con grasso - Ouantità di arasso 0.1 ka


### Accessori


- Piattello SVT15-PLATEAU
- Forcella SVT15-CHAPE
- (vol. 1 p.612)
  Piastra inclinabile



Ø40







Codice	Rapporto di riduzione	a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVT15-6	06:1	7,23	33%	2800	2,80	0,35	0,46
SVT15-25	25:1	2,86	20%	2800	0,67	0,35	0,46

3 4 1 13-23	23.1	2,00	20 /	6 2000	0,07	0,00	0,40
Codice		porto di zione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
Direzione ve	erso l'ali	to					
SVT15-6-100	H 6	3:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	Su richiesta
SVT15-25-10	0H 2	5:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	Su richiesta
SVT15-COUF	RSE		per 100 m	m di corsa sup	plementare	9	Su richiesta
Direzione ve	erso il b	asso					
SVT15-6-100	В 6	3:1	100	TR24 x 6	1,00	15000	Su richiesta
SVT15-25-10	0B 2	5:1	100	TR24 x 6	0,24	15000	Su richiesta
SVT15-COUF	RSE		per 100 m	m di corsa sur	plementare	9	Su richiesta



# Martinetto a vite - Vite traslante (\*\*\*\*




Forza nominale: 20.000 N SVT20




- Materiale: carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 7.8 ka
- Peso di 100 mm di vite 0.34 ka
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di arasso 0.15 ka


### Accessori

- Piattello SVT20-PLATEAU
- Forcella SVT20-CHAPE (vol. 10 p.612)
- Piastra inclinabile Ø98









Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza a 20% ED	max (kW) a 10% ED
SVT20-6	6:1	9,8	32%	2800	2,8	0,5	0,7
SVT20-24	24:1	4,1	19%	2800	0,7	0,5	0,7

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.	
Direzione verso	l'alto						
SVT20-6-100H	6:1	100	TR26 x 6	1,00	20000	Su richiesta	
SVT20-24-100H	24:1	100	TR26 x 6	0,25	20000	Su richiesta	
SVT20-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare					
Direzione verso	il basso						
SVT20-6-100B	6:1	100	TR26 x 6	1,00	20000	Su richiesta	
SVT20-24-100B	24:1	100	TR26 x 6	0,25	20000	Su richiesta	
SVT20-COURSE per 100 mm di corsa supplementare							






# Martinetto a vite - Vite traslante

Forza nominale: 30.000 N

SVT30



Codice	Rapporto di riduzione	a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED a 10% ED		
SVT30-6	6:1	16,5	29%	2800	2,8	0,6	0,8	
SVT30-24	24:1	7,0	17%	2800	0,7	0,6	0,8	

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.	
Direzione verso l'alto							
SVT30-6-100H	6:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	Su richiesta	
SVT30-24-100H	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	Su richiesta	
SVT30-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare					
Direzione verso	il basso	•					
SVT30-6-100B	6:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	Su richiesta	
SVT30-24-100B	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	Su richiesta	
SVT30-COURSE	Su richiesta						



# Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato

### SVTch SVTsk


Piastra inclinabile girevole e terminale forato

I montaggi con terminali forati sono molto utilizzati per evitare i carichi radiali sulla vite. Sotto il carter viene posizionata una piastra inclinabile, mentre all'estremità della vite viene posizionato un terminale.

### Importante


 Il terminale presenta una filettatura specifica e deve essere necessariamente ordinato con il martinetto. Non può essere venduto separatamente.






#### Terminale

Codice	Per martinetto	ØA	В	ØD	L	E	F	G	Prezzo Unit.
SVT5-CH	SVT5	15	15	30	50	20	30	10	Su richiesta
SVT15-CH	SVT15	15	15	35	50	25	35	20	Su richiesta
SVT20-CH	SVT20	15	23	40	65	30	46	20	Su richiesta
SVT30-CH	SVT30	15	23	40	65	30	46	20	Su richiesta





#### Piastra inclinabile

Codice	Per martinetto	Α	В	С	D	E	F	G
SVT5-SK	SVT5	50,0	10	8	45,0	30,0	060	070
SVT15-SK	SVT15	67,5	15	15	60,0	37,5	110	135
SVT20-SK	SVT20	90,0	25	20	77,5	50,0	135	165
SVT30-SK	SVT30	90,0	25	20	77,5	50	135	165

Codice	Н	Р	J	K	L	M	N	Prezzo Unit.
SVT5-SK	150	144	10	6	M8	134	45,2	Su richiesta
SVT15-SK	150	140	15	9	M8	125	48,2	Su richiesta
SVT20-SK	260	250	25	13	M10	225	60,2	Su richiesta
SVT30-SK	190	180	25	13	M12	155	60,2	Su richiesta

### Martinetto a vite

### Scheda tecnica

### Utilizzi

I martinetti meccanici a vite sono dei componenti meccanici per la costruzione di macchine e trovano applicazione nelle presse, nelle tavole e piattaforme elevatrici, sui palcoscenici, nelle piattaforme di lavoro, nelle installazioni di sollevamento, nei sistemi di regolazione dei cilindri di laminazione, nei sistemi di alimentazione di materiali, nei sistemi oscillanti, nelle tavole di montaggio e nelle piattaforme di carico.

### Caratteristiche

Le serie SVR e SVT vengono lubrificate durante il montaggio e sono concepite per temperature di utilizzo che spaziano dai -30°C ai +80°C. In pieno carico, la durata di utilizzo (ED) non deve mai superare il 20% all'ora o il 30% oani 10 minuti. Per durate di utilizzo superiori o per velocità più elevate, si consiglia di utilizzare delle viti a ricircolo di sfere. I martinetti meccanici a vite presentano un rivestimento blu (RAL 5012) con vernice ad acqua.



Le viti vengono consegnate non lubrificate. Lubrificarle dopo il montaggio.

### Modelli

Occorre distinguere tra la versione con vite traslante e la versione con vite rotante. Nella versione con vite in traslazione, la vite non gira e presenta un movimento rettilineo alternativo. Nella versione con vite rotante. la vite aira e trascina la madrevite esterna in un movimento rettilineo alternativo. In entrambe le versioni, il movimento può essere verso l'alto o verso il basso.

### Vantaaai

- Sincronizzazione precisa di più martinetti, anche con carichi diversi su oani elemento.
- 100% sicuri: in quanto irreversibili non possono scendere.
- Trascinamento sincrono con motore elettrico o manopola.
- Spostamenti precisi e misurabili.
- Funzionamento in tutte le posizioni.
- Non sensibili alla temperatura in caso di durate elevate.













## Martinetto a vite


## **SVT**


## Vite traslante, chiocciola rotante






te verso l'alto Senza tubo di protezione





Carico sospeso
Vite verso il basso: NESSUNA INFLESSIONE

Vite verso l'alto




Utilizzabile in tutte le posizioni



# Martinetto a vite

# Vite rotante, chiocciola traslante

**SVR** 



Vite verso l'alto

Vite verso l'alto

