


Cuscinetto ritto in ghisa



UCP

Base a 2 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante**
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiali:
Corpo: ghisa
Cuscinetto: acciaio





Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

Opzioni

- Versione per l'industria alimentare



Codice	Carico (kN)		Velocità / tolleranza (g/min)			
	dinamico	statico	i7	h7	h8	h9
UCP204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCP205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCP206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCP207	24,5	14,60	4000	3000	2100	760
UCP208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCP209	31,0	19,50	3300	2400	1700	620
UCP210	33,5	22,50	3000	2200	1600	570
UCP211	41,5	28,00	2700	2000	1400	510
UCP212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio								Misura bullone	Prezzo unit. Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5			
	Ød	H	L	J	A	N	N1	H1						
UCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65,0	12,7	31,0	M10	✓	13,24 €
UCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71,0	14,3	34,1	M10	✓	14,30 €
UCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84,0	15,9	38,1	M14	✓	17,94 €
UCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93,0	17,5	42,9	M14	✓	22,78 €
UCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100,0	19,0	49,2	M14	✓	26,85 €
UCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106,0	19,0	49,2	M14	✓	31,19 €
UCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113,0	19,0	51,6	M16	✓	40,37 €
UCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125,0	22,2	55,6	M16	-	49,08 €
UCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138,0	25,4	65,1	M16	✓	60,55 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm