


Magnete cilindrico di fermo



PLM In AlNiCo con diametro esterno calibrato

- **Magnete cilindrico**
- Sistema schermato
- Possibilità di fissaggio: inserimento di forza per imbutitura o incollaggio
- Possibilità di riduzione del lato "H" senza diminuzione della forza di adesione
- T° max: +450°C
- Materiale, finitura:
Corpo in acciaio, zincato
Nucleo magnetico AlNiCo



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	-30%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	H	Forza di attrazione (in N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM6-10/C	6	10	2	1,5	2	✓	5,34 €
PLM8-12/C	8	12	3	3,5	4	✓	5,80 €
PLM10-16/C	10	16	6	7,0	9	✓	6,22 €
PLM13-18/C	13	18	7	10,0	17	-	7,03 €
PLM16-20/C	16	20	5	18,0	29	-	8,92 €
PLM20-25/C	20	25	6	42,0	57	-	11,96 €
PLM25-30/C	25	30	5	96,0	110	-	21,06 €
PLM32-35/C	32	35	3	180,0	200	-	35,23 €
PLM40-45/C	40	45	5	240,0	420	-	79,10 €
PLM50-50/C	50	50	2	420,0	720	-	154,04 €


Magnete piatto di fermo



PLM

In ferrite dura

- **Magnete piatto senza boccola filettata**
- Sistema schermato
- I magneti di fermo piatti si inseriscono in forza o si incollano in fori di posizionamento
- T° max: +200°C
- Materiale, finitura:
Corpo in acciaio, zincato
Nucleo magnetico in ferrite dura



SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	-30%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	Forza di attrazione (in N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM10-4/P	10 ^{±0,15}	4,5	4	2,0	✓	2,35 €
PLM13-4/P	13 ^{±0,15}	4,5	10	3,0	-	2,63 €
PLM16-4/P	16 ^{±0,15}	4,5	18	4,5	-	3,12 €
PLM20-6/P	20 ^{±0,15}	6,0	30	10,0	✓	3,78 €
PLM25-7/P	25 ^{±0,15}	7,0	40	19,0	✓	4,16 €
PLM32-7/P	32 ^{±0,20}	7,0	80	30,0	✓	4,49 €
PLM40-8/P	40 ^{±0,20}	8,0	125	55,0	-	6,09 €
PLM50-10/P	50 ^{±0,20}	10,0	220	100,0	-	7,68 €
PLM63-14/P	63 ^{±0,20}	14,0	350	230,0	✓	13,48 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm