



# Supporto antivibrante a campana


## Piastra a base quadrata

## PMC

- Con 4 fori di fissaggio
- I carichi indicati si riferiscono al carico statico permanente verticale ammissibile con una durezza di 60 shore A
- Materiali:
  - Gomma naturale 60 shore A
  - Struttura in acciaio

### Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori di ogni tipo
- Protezione attiva di operatori e locali dagli effetti dannosi delle vibrazioni
- Protezione passiva di macchine sensibili, strumenti di misurazione, apparecchiature e gruppi di macchine contro urti e vibrazioni



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØC	H	ØA	ØG	S	L	B	B1	Carico max (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PMC150-M16	150	51,5	110	M16	4,0	12,5	132	168	7800	✓	49,65 €
PMC177-M20	177	63,0	125	M20	4,5	13,0	150	184	16500	-	72,48 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm