



# Riduttore a ruota e vite senza fine

Coppia fino a 12,8Nm

PP50

- Rapporti da 25:1 a 900:1
- Riduzione su due piani
- Gioco in uscita  $\leq 55'$  (0,92°)
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:



Corpo: alluminio anodizzato  
Ingresso: acciaio non temprato  
Uscita: bronzo

- Massa: 1,80 kg

## Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Rapporti di riduzione molto grandi



## COPPIA IN USCITA (Nm : VALORI INDICATIVI)

| Rapporti                     | 100:1 | 200:1 | 400:1 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 3000                         | 6,50  | 7,10  | 8,20  |
| 2000                         | 7,20  | 7,80  | 8,90  |
| 1000                         | 8,20  | 9,00  | 9,80  |
| VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min) |       |       |       |
| 500                          | 9,50  | 10,20 | 11,50 |
| 200                          | 11,00 | 11,60 | 12,20 |
| 100                          | 12,00 | 12,30 | 12,60 |
| 50                           | 12,70 | 12,80 |       |

## SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+     | 2+  | 4+           |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice   | Rapporto     | Velocità max in ingresso (g/min)  | Velocità max in uscita (g/min) | Rendimento per 1000 g/min | Irreversibilità | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| PP50-100 | 100:1        | 3000                              | 30,00                          | 54%                       | NO              | 690,81 €              |
| PP50-200 | 200:1        | 3000                              | 15,00                          | 48%                       | NO              | 690,81 €              |
| PP50-400 | 400:1        | 3000                              | 7,50                           | 36%                       | SÌ              | 690,81 €              |
| PP50-SP  | 25:1 - 900:1 | Rapporti speciali da 25:1 a 900:1 |                                |                           |                 | Su richiesta          |

Dimensioni in mm