

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®

VT27 VT40


Coppia fino a 1,32Nm

- **Limitatore di coppia regolabile da inserire nel mozzo**
- Protegge in caso di sovraccarico
- Gioco max. 2°
- Velocità massima di slittamento: 1000 g/min
- Dissipazione di potenza a 20°C
- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C
- Materiali:
Mozzo e dischi: acciaio temprato
Scatola e zigrinatura: in alluminio




Vantaggi


- Si interrompe la rotazione quando la coppia trasmessa supera la coppia limite




VT2 Con vite a pressione



VT4 con ganascia di serraggio



Puleggia (o ingranaggio, ecc...) incollata al supporto di riferimento. Evitare i montaggi troppo stretti



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	15+	20+	25+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Std.	N. di dischi di attrito	ØD	L	Vite	Dissipazione di calore a 20°C (Watt)	Coppia max. di frizione (Nm)	Momento d'inerzia (kgm ² 10 ³)	Stock ⁺	Prezzo unit da 1 a 4
Con vite a pressione										
VT2712-6	6	2	25,8	26,4	M3	7,0	0,53	242	✓	71,32 €
VT2712-8	8	2	25,8	26,4	M3	7,0	0,53	242	✓	71,32 €
VT2796-6	6	6	25,8	32,4	M3	8,6	1,32	312	✓	84,54 €
VT2796-8	8	6	25,8	32,4	M3	8,6	1,32	312	✓	84,54 €
Con ganascia di serraggio										
VT4012-6	6	2	25,8	34,4	M3	7,0	0,53	317	✓	80,42 €
VT4012-8	8	2	25,8	34,4	M3	7,0	0,53	317	-	80,42 €
VT4096-6	6	6	25,8	40,7	M3	8,6	1,32	381	✓	92,47 €
VT4096-8	8	6	25,8	40,7	M3	8,6	1,32	381	✓	92,47 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm