


- Piede di livellamento
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Asta in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado

Vantaggi

- L'asta a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



Con soletta antiscivolo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.		-10%	Su richiesta

Codice	ØD	Filettatura ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 19
Asta in acciaio										
PR40-6-25	40	M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 5,25 €
PR40-6-50	40	M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 5,25 €
PR40-8-50	40	M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 5,84 €
PR40-8-100	40	M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 8,09 €
PR50-10-75	50	M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 7,88 €
PR50-10-125	50	M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,40 €
PR50-12-75	50	M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 8,64 €
PR50-12-125	50	M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 9,65 €
PR50-16-75	50	M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 9,75 €
PR50-16-125	50	M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 10,92 €
Asta inox										
PR40-6-25/SS	40	M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	- 7,93 €
PR40-6-50/SS	40	M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	- 10,01 €
PR40-8-50/SS	40	M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	✓ 10,94 €
PR40-8-100/SS	40	M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	✓ 15,60 €
PR50-10-75/SS	50	M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 14,58 €
PR50-10-125/SS	50	M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 17,95 €
PR50-12-75/SS	50	M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	✓ 13,43 €
PR50-12-125/SS	50	M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	✓ 16,40 €
PR50-16-75/SS	50	M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	- 14,87 €
PR50-16-125/SS	50	M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	- 17,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm