


Coppia fino a 1,32Nm

VTA2 VTA6

- Giunto limitatore di coppia regolabile
- Gioco max. 2°
- Velocità di slittamento max.: 1000 g/min
- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C
- Con giunto di Oldham
- Materiali:
 - Mozzo: alluminio 6082
 - Disco: acetale nero

Utilizzi

- 2 rondelle ondulate sono montate su questi limitatori
- In alcuni casi, il controllo della coppia è migliore quando si toglie una rondella



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ |
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | -25% | -30% | Su richiesta |

| Codice | $\begin{matrix} +0,03 \\ -0,00 \end{matrix}$ ØB1 | $\begin{matrix} +0,03 \\ -0,00 \end{matrix}$ ØB2 | L | ØD | Lunghezza max. albero L1 | Lunghezza max. albero L2 | Dissipazione di calore a 20°C (Watt) | Coppia max. di frizione (Nm) | Prezzo unit da 1 a 4 |
|-----------------|---|---|-------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 2 dischi | | | | | | | | | |
| VTA2-0606 | 6 | 6 | 46,50 | 25,8 | 25 | 8,60 | 7,0 | 0,53 | ✓ 99,90 € |
| VTA2-0608 | 6 | 8 | 46,50 | 25,8 | 25 | 8,60 | 7,0 | 0,53 | ✓ 99,90 € |
| VTA2-0610 | 6 | 10 | 46,50 | 25,8 | 25 | 8,60 | 7,0 | 0,53 | - 99,90 € |
| VTA2-0806 | 8 | 6 | 46,50 | 25,8 | 25 | 8,60 | 7,0 | 0,53 | - 99,90 € |
| VTA2-0808 | 8 | 8 | 46,50 | 25,8 | 25 | 8,60 | 7,0 | 0,53 | ✓ 99,90 € |
| VTA2-0810 | 8 | 10 | 46,50 | 25,8 | 25 | 8,60 | 7,0 | 0,53 | ✓ 99,90 € |
| 6 dischi | | | | | | | | | |
| VTA6-0606 | 6 | 6 | 53,40 | 25,8 | 31 | 8,60 | 8,6 | 1,32 | - 113,20 € |
| VTA6-0608 | 6 | 8 | 53,40 | 25,8 | 31 | 8,60 | 8,6 | 1,32 | - 113,20 € |
| VTA6-0610 | 6 | 10 | 53,40 | 25,8 | 31 | 8,60 | 8,6 | 1,32 | - 113,20 € |
| VTA6-0806 | 8 | 6 | 53,40 | 25,8 | 31 | 8,60 | 8,6 | 1,32 | - 113,20 € |
| VTA6-0808 | 8 | 8 | 53,40 | 25,8 | 31 | 8,60 | 8,6 | 1,32 | ✓ 113,20 € |
| VTA6-0810 | 8 | 10 | 53,40 | 25,8 | 31 | 8,60 | 8,6 | 1,32 | ✓ 113,20 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm