

Piede fissabile snodato Ø40 e Ø50

Acc Inx Stock

PR40
PR50

Carico fino a 11 000N


- **Piede di livellamento**
- Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



Con disco antiscivolo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	Filettatura ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 19
Stelo in acciaio										
PR40-6-25	40	M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	5,68 €
PR40-6-50	40	M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	6,43 €
PR40-8-50	40	M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	6,31 €
PR40-8-100	40	M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	8,74 €
PR50-10-75	50	M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	8,52 €
PR50-10-125	50	M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	10,15 €
PR50-12-75	50	M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	9,34 €
PR50-12-125	50	M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	10,43 €
PR50-16-75	50	M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	10,54 €
PR50-16-125	50	M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	11,80 €
Stelo inox										
PR40-6-25/SS	40	M6	25	27	12	16,5	52	55	5000	8,57 €
PR40-6-50/SS	40	M6	50	27	12	16,5	77	80	5000	10,82 €
PR40-8-50/SS	40	M8	50	27	12	16,5	77	80	10000	11,83 €
PR40-8-100/SS	40	M8	100	27	12	16,5	127	130	10000	16,86 €
PR50-10-75/SS	50	M10	75	30	14	20,0	105	108	11000	15,76 €
PR50-10-125/SS	50	M10	125	30	14	20,0	155	158	11000	19,40 €
PR50-12-75/SS	50	M12	75	30	14	20,0	105	108	11000	14,51 €
PR50-12-125/SS	50	M12	125	30	14	20,0	155	158	11000	17,73 €
PR50-16-75/SS	50	M16	75	30	16	20,0	105	108	11000	16,07 €
PR50-16-125/SS	50	M16	125	30	16	20,0	155	158	11000	18,91 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Swivel levelling foot with protective collar

- Up to $\pm 8^\circ$ from vertical
- Non slip base in NBR rubber 70 shore
- Base: Blue polyamide (RAL5005) fiber glass reinforced
- Spindle: Stainless steel 304

Advantages

- Articulated rod allows auto-alignment with the ground
- Sole material ensures flexibility and grip
- The collar at the base of the stem limits (but does not prevent) the retention of material

**DISCOUNTS**

Qty	1+	20+	50+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	ØD	Thread ØF	B	A	A/F	G	H	H1	Static load (N)	Price each 1 to 19
PR65C-12-50/SS	65	M12	50	39	10	29	89	92	13000	12,46 €
PR65C-12-100/SS	65	M12	100	39	10	29	139	142	13000	13,54 €
PR65C-12-150/SS	65	M12	150	39	10	29	189	192	13000	15,22 €
PR65C-16-100/SS	65	M16	100	39	13	29	139	142	18000	15,71 €
PR65C-16-150/SS	65	M16	150	39	13	29	189	192	18000	18,45 €
PR65C-16-200/SS	65	M16	200	39	13	29	239	242	18000	20,36 €
PR65C-20-100/SS	65	M20	100	41	17	29	141	144	18000	20,36 €
PR65C-20-150/SS	65	M20	150	41	17	29	191	194	18000	23,59 €
PR65C-20-200/SS	65	M20	200	41	17	29	241	244	18000	26,88 €
PR65C-20-250/SS	65	M20	250	41	17	29	291	294	18000	30,62 €

Dimensions in mm

- Piede di livellamento

- Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza



Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli

Con disco antiscivolo



NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura			A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Tipo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
	ØD	ØF	B									
Stelo in acciaio												
PR85-12-75	83	M12	75	38	14	27	113	116	15000	H	✓	11,45 €
PR85-12-125	83	M12	125	38	14	27	163	166	15000	H	✓	12,79 €
PR85-16-75	83	M16	75	38	16	27	113	116	20000	H	✓	12,04 €
PR85-16-150	83	M16	150	38	16	27	188	191	20000	H	✓	14,16 €
PR85-16-200	83	M16	200	38	16	27	238	241	20000	H	✓	15,60 €
PR85-20-125	83	M20	125	41	17	27	166	169	20000	M	✓	13,11 €
PR85-20-175	83	M20	175	41	17	27	216	219	20000	M	✓	14,97 €
PR85-20-225	83	M20	225	41	17	27	266	269	20000	M	✓	17,02 €
Stelo inox												
PR85-12-75/SS	83	M12	75	38	14	27	113	116	15000	H	✓	19,44 €
PR85-12-125/SS	83	M12	125	38	14	27	163	166	15000	H	✓	22,38 €
PR85-16-75/SS	83	M16	75	41	13	27	116	119	20000	M	✓	19,44 €
PR85-16-150/SS	83	M16	150	41	13	27	191	194	20000	M	✓	23,83 €
PR85-16-200/SS	83	M16	200	41	13	27	241	244	20000	M	✓	26,79 €
PR85-20-125/SS	83	M20	125	41	17	27	166	169	20000	M	✓	27,25 €
PR85-20-175/SS	83	M20	175	41	17	27	216	219	20000	M	✓	32,10 €
PR85-20-225/SS	83	M20	225	41	17	27	266	269	20000	M	-	38,80 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- **Piede di livellamento**
- Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegna senza dado

Con disco antiscivolo


Stelo in acciaio o inox

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØD ØF B	A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 19
Stelo in acciaio								
PR105-16-75	103 M16 75	51	20	32	126	129	25000	✓ 19,19 €
PR105-16-150	103 M16 150	51	20	32	201	204	25000	✓ 23,08 €
PR105-16-225	103 M16 225	51	20	32	276	279	25000	✓ 28,44 €
PR105-20-125	103 M20 125	51	20	32	176	179	25000	✓ 19,44 €
PR105-20-200	103 M20 200	51	20	32	251	254	25000	✓ 23,06 €
PR105-20-250	103 M20 250	51	20	32	301	304	25000	✓ 28,44 €
PR105-24-125	103 M24 125	51	20	32	176	179	25000	✓ 19,44 €
PR105-24-200	103 M24 200	51	20	32	251	254	25000	✓ 23,06 €
PR105-24-250	103 M24 250	51	20	32	301	304	25000	- 28,44 €
Stelo inox								
PR105-16-75/SS	103 M16 75	51	20	32	126	129	25000	✓ 34,10 €
PR105-16-150/SS	103 M16 150	51	20	32	201	204	25000	✓ 45,13 €
PR105-16-225/SS	103 M16 225	51	20	32	276	279	25000	✓ 58,08 €
PR105-20-125/SS	103 M20 125	51	20	32	176	179	25000	- 39,45 €
PR105-20-200/SS	103 M20 200	51	20	32	251	254	25000	- 54,17 €
PR105-20-250/SS	103 M20 250	51	20	32	301	304	25000	✓ 62,90 €
PR105-24-125/SS	103 M24 125	51	20	32	175	178	25000	- 39,45 €
PR105-24-200/SS	103 M24 200	51	20	32	250	253	25000	- 54,17 €
PR105-24-250/SS	103 M24 250	51	20	32	300	303	25000	- 62,90 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Piede fissabile snodato Ø123 New Inx Acc Stock


PR125

Carico fino a 35 000N

- **Piede di livellamento**
- Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado

Con disco antiscivolo

NUOVO!



Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli

Accessori

- Prolunga per piede con snodo PR125-ENT (vol. 1 p.219)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc. Prezzo	-10%	-10%	Su richiesta

Carico statico (N)											Prezzo unit. da 1 a 19
Codice	Filettatura		B	A	A/F	G	H	H1	Stock*		
	ØD	ØF									
Stelo in acciaio											
PR125-16-75	123	M16	75	57	20	37	132	133	35000	✓	22,33 €
PR125-16-150	123	M16	150	57	20	37	207	208	35000	✓	26,26 €
PR125-16-225	123	M16	225	57	20	37	282	285	35000	✓	30,71 €
PR125-20-125	123	M20	125	57	20	37	182	185	35000	✓	22,20 €
PR125-20-200	123	M20	200	57	20	37	257	260	35000	✓	25,93 €
PR125-20-250	123	M20	250	57	20	37	307	310	35000	✓	30,47 €
PR125-24-125	123	M24	125	57	20	37	182	185	35000	✓	22,20 €
PR125-24-200	123	M24	200	57	20	37	257	260	35000	✓	25,93 €
PR125-24-250	123	M24	250	57	20	37	307	310	35000	✓	30,47 €
PR125-30-125	123	M30	125	58	26	37	183	186	35000	✓	23,85 €
PR125-30-200	123	M30	200	58	26	37	258	261	35000	✓	28,53 €
PR125-30-250	123	M30	250	58	26	37	308	311	35000	-	31,76 €
Stelo inox											
PR125-16-75/SS	123	M16	75	57	20	37	132	135	35000	-	38,50 €
PR125-16-150/SS	123	M16	150	57	20	37	207	210	35000	✓	49,45 €
PR125-16-225/SS	123	M16	225	57	20	37	282	285	35000	-	62,43 €
PR125-20-125/SS	123	M20	125	57	20	37	182	185	35000	✓	45,81 €
PR125-20-200/SS	123	M20	200	57	20	37	257	260	35000	-	58,54 €
PR125-20-250/SS	123	M20	250	57	20	37	307	310	35000	-	67,30 €
PR125-24-125/SS	123	M24	125	57	20	37	182	185	35000	-	45,81 €
PR125-24-200/SS	123	M24	200	57	20	37	257	260	35000	-	52,21 €
PR125-24-250/SS	123	M24	250	57	20	37	307	310	35000	-	67,30 €
PR125-30-125/SS	123	M30	125	58	26	37	183	186	35000	-	51,98 €
PR125-30-200/SS	123	M30	200	58	26	37	258	261	35000	-	66,37 €
PR125-30-250/SS	123	M30	250	58	26	37	308	311	35000	-	75,63 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Extension for articulated foot Ø123

For articulated foot PR125

PR125

Extension with mounting holes for articulated feet PR125

- Material
Polyamide
- Delivered without anti-slip rubber pad
- Suitable for any type of floor

Advantages


- Easily compensates for large differences in floor level




NUOVO !



Assembly example
(screws not included)



Application example



DISCOUNTS

Qty	1+	20+	50+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	ØD	ØE	H	ØG	ØF	Static load (N)	Price each 1 to 19
PR125-ENT	123	87	43	13	18	35000	13,71 €

Dimensions in mm