

Modulo **Ingranaggio a denti dritti**

0,8

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)
- Materiale:
 - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 58405
- Rendimento vicino al 98%



Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (J59)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.

Qualità grado 7e


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice Standard	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
							Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG0.8-18	18	14,4	16,0	5	11	0,096 - 0,047	0,94	3,46	0,015	27,18	45,56
PSG0.8-19	19	15,2	16,8	5	11	0,096 - 0,047	1,00	3,65	0,016	27,61	46,28
PSG0.8-20	20	16,0	17,6	5	11	0,096 - 0,047	1,33	4,53	0,017	28,02	46,97
PSG0.8-21	21	16,8	18,4	5	12	0,096 - 0,047	1,39	4,76	0,020	28,90	47,67
PSG0.8-22	22	17,6	19,2	5	12	0,096 - 0,047	1,46	4,98	0,021	29,29	48,40
PSG0.8-23	23	18,4	20,0	5	12	0,097 - 0,046	1,53	5,21	0,023	29,45	48,59
PSG0.8-24	24	19,2	20,8	6	14	0,097 - 0,046	1,59	5,44	0,026	29,58	48,86
PSG0.8-25	25	20,0	21,6	6	14	0,097 - 0,046	1,66	5,66	0,028	30,84	50,90
PSG0.8-26	26	20,8	22,4	6	14	0,097 - 0,046	2,03	5,90	0,029	31,95	52,74
PSG0.8-27	27	21,6	23,2	6	14	0,097 - 0,046	2,11	6,13	0,031	32,58	53,79
PSG0.8-28	28	22,4	24,0	8	18	0,097 - 0,046	2,18	6,35	0,037	33,33	55,02
PSG0.8-29	29	23,2	24,8	8	18	0,097 - 0,046	2,26	6,58	0,039	34,21	56,44
PSG0.8-30	30	24,0	25,6	8	18	0,097 - 0,046	2,58	6,76	0,041	34,77	57,38
PSG0.8-32	32	25,6	27,2	8	18	0,108 - 0,052	2,75	7,21	0,045	35,66	58,91
PSG0.8-35	35	28,0	29,6	10	20	0,108 - 0,052	3,00	7,89	0,052	36,86	60,85
PSG0.8-38	38	30,4	32,0	10	20	0,109 - 0,050	3,26	8,57	0,059	38,41	63,35
PSG0.8-40	40	32,0	33,6	10	20	0,109 - 0,050	4,39	10,03	0,064	39,80	65,69
PSG0.8-42	42	33,6	35,2	10	20	0,109 - 0,050	4,61	10,53	0,069	40,09	66,17
PSG0.8-45	45	36,0	37,6	10	20	0,109 - 0,050	4,94	11,28	0,077	40,65	67,15
PSG0.8-48	48	38,4	40,0	10	30	0,109 - 0,050	5,26	12,04	0,117	40,99	67,68
PSG0.8-50	50	40,0	41,6	10	30	0,109 - 0,050	6,50	13,61	0,123	49,50	74,72
PSG0.8-52	52	41,6	43,2	10	30	0,109 - 0,050	6,76	14,15	0,129	46,63	76,94
PSG0.8-55	55	44,0	45,6	10	30	0,109 - 0,050	7,15	14,97	0,139	48,53	80,13
PSG0.8-58	58	46,4	48,0	10	30	0,109 - 0,050	7,54	15,78	0,150	50,03	82,55

Dimensioni in mm

Modulo 0,8



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG0.8-60	PSG0.8-60H	60	48,0	49,6	10	40	0,109 - 0,050	9,29	17,00	0,200	51,19 €	84,47 €
PSG0.8-62	PSG0.8-62H	62	49,6	51,2	10	40	0,109 - 0,050	9,60	17,57	0,208	52,87 €	87,27 €
PSG0.8-65	PSG0.8-65H	65	52,0	53,6	10	40	0,122 - 0,055	10,06	18,42	0,220	56,67 €	93,48 €
PSG0.8-68	PSG0.8-68H	68	54,4	56,0	10	40	0,122 - 0,055	10,52	19,27	0,233	59,54 €	98,31 €
PSG0.8-70	PSG0.8-70H	70	56,0	57,6	10	40	0,122 - 0,055	10,83	19,83	0,241	60,80 €	100,35 €
PSG0.8-72	PSG0.8-72H	72	57,6	59,2	10	40	0,122 - 0,055	11,14	20,40	0,250	62,12 €	102,53 €
PSG0.8-75	PSG0.8-75H	75	60,0	61,6	10	50	0,122 - 0,055	11,61	21,25	0,320	66,27 €	109,40 €
PSG0.8-78	PSG0.8-78H	78	62,4	64,0	10	50	0,122 - 0,055	12,07	22,10	0,334	67,26 €	111,02 €
PSG0.8-80	PSG0.8-80H	80	64,0	65,6	10	50	0,122 - 0,055	15,21	23,77	0,344	68,66 €	113,27 €
PSG0.8-82	PSG0.8-82H	82	65,6	67,2	10	50	0,122 - 0,055	15,59	24,36	0,354	69,60 €	114,90 €
PSG0.8-85	PSG0.8-85H	85	68,0	69,6	10	50	0,122 - 0,055	16,16	25,25	0,370	71,11 €	117,36 €
PSG0.8-90	PSG0.8-90H	90	72,0	73,6	10	65	0,122 - 0,055	17,11	26,74	0,504	73,40 €	121,12 €
PSG0.8-95	PSG0.8-95H	95	76,0	77,6	10	65	0,122 - 0,055	18,06	28,22	0,533	81,24 €	134,11 €
PSG0.8-100	PSG0.8-100H	100	80,0	81,6	14	65	0,122 - 0,055	19,45	30,39	0,553	82,33 €	135,88 €
PSG0.8-110	PSG0.8-110H	110	88,0	89,6	14	70	0,123 - 0,053	20,42	31,91	0,661	103,08 €	170,10 €
PSG0.8-120	PSG0.8-120H	120	96,0	97,6	14	70	0,123 - 0,053	21,40	33,43	0,733	116,58 €	192,34 €

Dimensioni in mm