
Albero per guida lineare

Stock Acc


ZA Acciaio temprato e rettificato

- ***Albero trattato rettificato per guida lineare***
- *Materiale:*
  CK55 temprato ad alta frequenza (60±3 HRc)
- *Profondità di tempra da 0,8 a 2,6mm a norma DIN 6773*
- *Lunghezza 1000mm*
- *Tolleranza diam. est. h6*
- *Rettilinearità t3/1000mm*
- *Stato della superficie Ra = 0,25µm*
- *Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate.*



Opzioni

- *Diametro 3 e 4mm, contattateci*
- *Opzioni di lavorazione: contattateci*



Lunghezze superiori a 1000 mm contattateci

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta


Codice	ØD (h6) Nominale	Profondità di trattamento (mm)	Circolarità t1 (µm)	Cilindricità t2 (µm)	Esattezza t3 (mm/m)	Lunghezza standard L(mm)	Lunghezza max.** L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. (per 1m)
Z-5-1000A	5	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3200	0,15	✔	37,59 €
Z-6-1000A	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✔	31,63 €
Z-8-1000A	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✔	14,19 €
Z-10-1000A	10	0,7-1,0	4	6	0,12	1000	4500	0,61	✔	18,94 €
Z-12-1000A	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✔	22,11 €
Z-14-1000A	14	0,9-1,3	5	8	0,12	1000	6000	1,21	✔	31,63 €
Z-15-1000A	15	1,0-1,4	5	8	0,12	1000	6000	1,37	✔	31,63 €
Z-16-1000A	16	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,57	✔	27,20 €
Z-18-1000A	18	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,98	✔	41,15 €
Z-20-1000A	20	1,2-1,5	6	9	0,10	1000	6000	2,45	-	55,80 €
Z-25-1000A	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✔	56,94 €
Z-30-1000A	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✔	74,00 €
Z-40-1000A	40	1,6-2,0	7	11	0,10	1000	6000	9,80	✔	163,74 €
Z-50-1000A	50	2,2-2,6	7	11	0,10	1000	6000	15,30	-	206,18 €
Z-60-1000A	60	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	22,10	-	268,33 €
Z-80-1000A	80	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	39,20	-	481,73 €

**Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm*

Albero per guida lineare

Inox temprato e rettificato

- ***Albero trattato rettificato per guida lineare***
- *Materiale:*
  Inox X90 CrMoV18 temprato ad alta frequenza (55±3 HRc)
- *Profondità di tempra da 0,8 a 3,2mm a norma DIN 6773*
- *Lunghezza 1.000mm*
- *Tolleranza diam. est. h6*
- *Rettilinearità t3/1000mm*
- *Stato della superficie Ra = 0,25µm*
- *Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate*




Opzioni

- *Opzioni di lavorazione: contattateci*

Vantaggi

- *Elevata resistenza alla corrosione e agli acidi*



Lunghezze superiori a 1000 mm contattateci

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	ØD (h6) Nominale	Profondità di trattamento (mm)	Circolarità t1 (µm)	Cilindricità t2 (µm)	Esattezza t3 (mm/m)	Lunghezza standard L(mm)	Lunghezza max.** L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. (per 1m)
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✔	71,26 €
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✔	56,97 €
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✔	66,51 €
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✔	71,26 €
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✔	134,53 €
Z-20-1000B	20	1,2,-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✔	157,10 €
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✔	237,65 €
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✔	348,57 €
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✔	538,76 €
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	792,35 €

**Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm*