Modulo 2,0

Ingranaggi elicoidali ad assi incrociati

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- ***Qualità grado 7e25* DIN 3961 (AGMAQ10)**
- *Rinvio d'angolo a 90°*
- *Angolo di elica 45° a destra (R nel codice) o 45° a sinistra (L nel codice)*
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  - *Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc*
  - *Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRc*
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*


Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.*

Importante: *un elicoidale inclinato a 45° in un senso funziona con un elicoidale inclinato a 45° nello stesso senso.*




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Codice Temprato	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Coppia (Nm) Temprato	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Standard	Prezzo unit. da 1 a 5 Temprato
PXHG2.0-15R	PXHG2.0-15RH	15	42,43	46,43	10	35	0,190 - 0,065	1,12	4,09	0,346	60,69 €	100,17 €
PXHG2.0-16R	PXHG2.0-16RH	16	45,25	49,25	10	35	0,190 - 0,065	1,19	4,37	0,376	61,94 €	102,25 €
PXHG2.0-17R	PXHG2.0-17RH	17	48,08	52,08	10	35	0,190 - 0,065	1,16	4,26	0,408	66,86 €	110,34 €
PXHG2.0-18R	PXHG2.0-18RH	18	50,91	54,91	10	35	0,250 - 0,089	1,23	4,51	0,442	69,01 €	113,84 €
PXHG2.0-19R	PXHG2.0-19RH	19	53,74	57,74	10	35	0,250 - 0,089	1,30	4,76	0,478	71,47 €	117,89 €
PXHG2.0-20R	PXHG2.0-20RH	20	56,57	60,57	10	35	0,250 - 0,089	1,37	5,01	0,517	72,99 €	120,46 €
PXHG2.0-21R	PXHG2.0-21RH	21	59,40	63,40	12	45	0,250 - 0,089	1,44	5,27	0,703	76,45 €	126,21 €
PXHG2.0-22R	PXHG2.0-22RH	22	62,23	66,23	12	45	0,250 - 0,089	1,50	5,52	0,745	83,07 €	137,07 €
PXHG2.0-23R	PXHG2.0-23RH	23	65,05	69,05	12	45	0,250 - 0,089	1,57	5,77	0,789	84,71 €	139,79 €
PXHG2.0-24R	PXHG2.0-24RH	24	67,88	71,88	12	45	0,250 - 0,089	1,64	6,02	0,835	88,74 €	146,44 €
PXHG2.0-25R	PXHG2.0-25RH	25	70,71	74,71	12	45	0,250 - 0,089	1,61	5,90	0,883	96,86 €	159,79 €
PXHG2.0-26R	PXHG2.0-26RH	26	73,54	77,54	12	45	0,250 - 0,089	1,67	6,14	0,933	98,08 €	161,92 €
PXHG2.0-27R	PXHG2.0-27RH	27	76,37	80,37	12	45	0,250 - 0,089	1,74	6,37	0,985	103,00 €	169,99 €

Dimensioni in mm

Modulo 2,0



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Codice Temprato	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Coppia (Nm) Temprato	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Standard	Prezzo unit. da 1 a 5 Temprato
PXHG2.0-28R	PXHG2.0-28RH	28	79,20	83,20	14	55	0,250 - 0,089	1,80	6,61	1,322	104,87 €	173,08 €
PXHG2.0-29R	PXHG2.0-29RH	29	82,02	86,02	14	55	0,250 - 0,085	1,87	6,84	1,378	108,13 €	178,41 €
PXHG2.0-30R	PXHG2.0-30RH	30	84,85	88,85	14	55	0,250 - 0,085	1,93	7,08	1,436	109,43 €	180,55 €
PXHG2.0-32R	PXHG2.0-32RH	32	90,51	94,51	14	55	0,250 - 0,085	2,06	7,55	1,557	115,48 €	190,56 €
PXHG2.0-35R	PXHG2.0-35RH	35	98,99	102,99	14	55	0,254 - 0,085	2,25	8,26	1,755	130,10 €	214,63 €
PXHG2.0-38R	PXHG2.0-38RH	38	107,48	111,48	20	65	0,254 - 0,085	2,37	8,69	1,836	138,78 €	228,98 €
PXHG2.0-40R	PXHG2.0-40RH	40	113,14	117,14	20	65	0,254 - 0,085	2,49	9,14	1,989	158,75 €	261,86 €
PXHG2.0-42R	PXHG2.0-42RH	42	118,79	122,79	20	65	0,254 - 0,085	2,62	9,60	2,150	165,68 €	273,34 €
PXHG2.0-45R	PXHG2.0-45RH	45	127,28	131,28	20	65	0,332 - 0,126	2,81	10,29	2,407	182,11 €	300,50 €

Dimensioni in mm