

Motoriduttore inox a ruota e vite senza fine

Componete il vostro motoriduttore*

Ideale per le applicazioni
agroalimentari



Piedi di supporto
RFV-FP



Coperchio di protezione
chiuso **RFV-CAP**



Motore da 0.18 kW a 1.5 kW



Riduttore **RFV40, RFV50 o RFV63**,
Rapporto di riduzione da 7,5/1 a 100/1
3 flange a scelta a seconda del motore
scelto



Coperchio di protezione
RFV-CAP aperto o chiuso per
evitare la ritenzione di sporco
nell'alesaggio in uscita



Braccio di reazione
RFV-BR per sostenere
meglio il carico

*Vedere la tabella di selezione






Riduttore **inox** a ruota e vite senza fine **Inx**

RFV_{FP}

Piede di supporto

- **Piede per riduttore RFV**
- Montaggio verso l'interno e verso l'esterno
- Venduto in coppia
- Materiale:
inox 316

Speciale agroalimentare



**Montaggio
verso l'interno**

**Montaggio
verso l'esterno**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	H	H1	V	V1	X	X1	V2	V3	Prezzo Unit.
RFV40-FP/SS	50	90	111	83	35	70	95	60	81,39 €
RFV50-FP/SS	60	110	131	97	40	80	114	70	88,89 €
RFV63-FP/SS	72	135	156	116	45	100	137	85	108,18 €

Dimensioni in mm

Ct Meca s.r.l.

WEB
04/2020

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05