

Passo AT10



Alluminio

Larghezza della cinghia 32 mm


- Per cinghia AT10
- Passo 10 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT10
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Serie economica

NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%. Su richiesta		

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
18AT10-32/ECO	18	57,29	55,45	60	40	37	47	10	-	15,75 €
19AT10-32/ECO	19	60,48	58,60	66,5	44	37	47	10	-	17,58 €
20AT10-32/ECO	20	63,66	61,80	66,5	46	37	47	12	-	18,92 €
22AT10-32/ECO	22	70,03	68,15	75	52	37	47	12	-	23,74 €
24AT10-32/ECO	24	76,39	74,55	83	58	37	47	12	-	26,72 €
25AT10-32/ECO	25	79,58	77,70	83	60	37	47	12	-	26,95 €
26AT10-32/ECO	26	82,76	80,90	87	60	37	47	12	-	29,99 €
27AT10-32/ECO	27	85,95	84,10	91	60	37	47	12	-	33,12 €
28AT10-32/ECO	28	89,12	87,25	93	60	37	47	12	-	33,22 €
30AT10-32/ECO	30	95,49	93,65	102	60	37	47	12	-	39,67 €
32AT10-32/ECO	32	101,86	100,00	106	65	37	47	12	-	43,64 €
36AT10-32/ECO	36	114,59	112,75	119	70	37	47	16	-	51,54 €
40AT10-32/ECO	40	127,32	125,45	131	80	37	47	16	-	64,47 €
44AT10-32/ECO	44	140,05	138,20	-	88	37	47	16	-	82,03 €
48AT10-32/ECO	48	152,78	150,95	-	95	37	47	16	-	88,25 €
60AT10-32/ECO	60	190,98	189,10	-	110	37	47	16	-	144,86 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VRBS
Anello di sollevamento, Articolato - a saldare



BL15
Rinvio angolare, da 1.10 a 6 Nm



MCL
Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - acciaio



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



TBE16
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, 5kg



PDD
Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attacco per sensore



DOMI120
Accessori di collegamento, Leva di serraggio



RT61
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



RBN
Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



CHINV2
Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°



RDS
Rondella di sicurezza Hygienic Usit®, Inox



PGNT
Impugnatura termoplastica a T, Con perno filettato

Prodotti correlati



GTC
Rullo tendicinghia, Per applicazioni correnti



AT10courroie
Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



AT10-BAR
Barra dentata, AT10



AT5M AT10M
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio