

# Cinghia aperta **al metro** tipo AT

**PASSO** Poliuretano rinforzato con acciaio

# AT5 AT10

FACCIA SEMPLICE



Din 7721

- Profilo metrico di 2<sup>a</sup> generazione
- **Trasmette un carico più importante**
- Passo 5mm e 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%
- Resiste all'olio
- Basso livello di rumore
- Allungamento debole



**Per posizionamento lineare**

## Applicazioni


- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

## Accessori

- Targa di giunzione AT.../P


## Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1 metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (AT5M/L/I)
- es.: AT5M/1000/16




**Esempio di applicazione**

## AT5M



## AT10M



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

		Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di				
Riferimenti	Passo	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
AT5M	AT5	24,33 €	28,90 €	54,16 €	-	-
AT10M	AT10	-	-	46,70 €	59,61 €	66,23 €

## Altri prodotti...



PLM-C  
Magnet piatto di fermo, Magnet di fermo piatto



PM4  
Vite senza fine, Acciaio temprato



SEH  
Atrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - inox



SCA  
Serracavo, Acciaio



GGB  
Dado ad alette, Maschiato passante



RTN  
Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon



SSE  
Snodo sferico inox, Inox/PTFE



WSRM  
Dado cilindrico in polimero, Polimero (Iglidur®) - 1 filetto




M1  
Vite senza fine, Acciaio temprato



FF40  
Riduttore ad alberi paralleli, da 59 a 210



PITA  
Pistoncino a molla, con maniglia a T



BIMSS  
Pistoncino a molla, Miniatura inox

## Prodotti correlati



AT5P\_AT10P  
Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



AT10-32ECO  
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...