


Inserto per ventosa


Vite cava

**SCR
ADAG**


- Materiale: ottone nichelato




Schema di montaggio



Inserto vite cava



femmina



maschio



Adattatore

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Inserto vite cava

Riferimenti	Ø	H	per ventosa	per adattatore	Prezzo unit. da 1 a 49
SCR15M5	M5	9	DFG15	ADAG18M5F, ADAG18F5F	2,24 €
SCR20M5	M5	11	DFG20		2,24 €
SCR30M6	M6	19	DCA33, DCA43, DCG30, DCG40, DCG60	ADAG18F6F, ADAG18M6F,	1,42 €
SCR20BM6	M6	14	DFG25, DFG30, DFG40	ADAG14F6F, ADAG14M6F	2,24 €
SCR50M6	M6	17	DFG50		2,42 €

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Adattatore

Riferimenti	ØM	H	A/F	Tipo	per inserto vite cava	Prezzo unit. da 1 a 49
ADAG18F6F	1/8"	14,0	13	femmina	SCR30M6, SCR20BM6, SCR50M6	1,84 €
ADAG14F6F	1/4"	17,5	17	femmina		2,42 €
ADAG18M6F	1/8"	13,0	13	maschio		1,84 €
ADAG14M6F	1/4"	15,0	17	maschio	SCR15M5, SCR20M5	1,84 €
ADAG18M5F	1/8"	13,0	13	maschio		1,84 €
ADAG18F5F	1/8"	14,0	13	femmina		1,84 €