

**- Pistoncino per posizionamento manuale**

- Esiste in 4 versioni

- Materiali:

Manopola: poliammide

rinforzata con fibre di vetro

Filettatura: acciaio brunito

classifica 5,8,8

Puntale: acciaio trattato e lucidato

Molla: acciaio



- T° d'utilizzo: da -50°C a +130°C



### Applicazione

- Posizionamento con tacca di arresto

- Tirare per far rientrare il puntale di mantenimento, ruotare di 90° per restare in posizione (forme C e D)



Posizione a riposo

Posizione tirato

**FORMA A**  
Senza  
contro-dado  
Senza tacca

**FORMA B**  
Con  
contro-dado  
Senza tacca

**FORMA C**  
Senza  
contro-dado  
Con tacca

**FORMA D**  
Con  
contro-dado  
Con tacca

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Carico iniziale F1 (N)	Carico molla finale F2 (N)	Prezzo unit. da 1 a 5
SLB10-A	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✓ 11,46 €
SLB10-B	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓ 11,84 €
SLB10-C	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12	✓ 14,51 €
SLB10-D	5	M10x1,0	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓ 14,64 €
SLB12-A	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✓ 12,78 €
SLB12-B	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓ 13,18 €
SLB12-C	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14	✓ 16,06 €
SLB12-D	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓ 16,49 €
SLB16-A	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	✓ 16,49 €
SLB16-B	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓ 17,59 €
SLB16-C	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	- 19,26 €
SLB16-D	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓ 20,35 €
SLB20-A	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	✓ 23,84 €
SLB20-B	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓ 24,96 €
SLB20-C	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	-	2,8	15	40	✓ 31,21 €
SLB20-D	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓ 32,32 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm