Perno autobloccante inox 303

BABss Per bloccare in modo semplice e rapido

- **Autobloccante**
- Materiali:
  Asse: inox 303
  Molla: inox
  Impugnatura: plastica (PA6)
- T° d'utilizzo: Da -30°C a 80°C



Vantaggi


- Premere = sbloccare: per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Sopporta le sollecitazioni estreme
- Anti-corrosione
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario

Opzioni


- Numerose combinazioni di colori possibili
- Perno a sfere inox 630 temprato (BAB) = resistenza al doppio taglio

Accessori

- Cavo di ritegno **CDR** **(vol. 1 p.20)**



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	Per alesaggio (H11)	Resistenza al doppio taglio (kN)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10/SS	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	✔	27,77 €
BAB5-15/SS	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	-	27,77 €
BAB5-20/SS	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	✔	27,77 €
BAB5-25/SS	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	-	27,77 €
BAB5-30/SS	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	-	29,29 €
BAB6-10/SS	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	27,88 €
BAB6-15/SS	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	27,88 €
BAB6-20/SS	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	-	27,88 €
BAB6-25/SS	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	27,88 €
BAB6-30/SS	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	29,29 €
BAB6-35/SS	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	29,29 €
BAB6-40/SS	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	-	29,29 €
BAB6-45/SS	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	29,29 €
BAB6-50/SS	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	✔	29,29 €
BAB8-20/SS	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	-	30,06 €
BAB8-25/SS	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✔	30,06 €
BAB8-30/SS	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✔	32,42 €
BAB8-35/SS	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	✔	32,42 €
BAB8-40/SS	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	-	32,42 €
BAB8-45/SS	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	-	32,42 €
BAB8-50/SS	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	-	32,42 €
BAB10-20/SS	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	47,02 €
BAB10-25/SS	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	47,02 €
BAB10-30/SS	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-35/SS	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-40/SS	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-45/SS	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	-	49,29 €
BAB10-50/SS	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	✔	49,29 €
BAB10-60/SS	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	✔	51,88 €
BAB12-25/SS	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	47,85 €
BAB12-30/SS	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,07 €
BAB12-35/SS	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,07 €
BAB12-40/SS	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,07 €
BAB12-45/SS	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,07 €
BAB12-50/SS	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	50,07 €
BAB12-60/SS	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	52,68 €
BAB12-70/SS	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	52,68 €
BAB12-80/SS	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	-	54,88 €
BAB16-30/SS	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-35/SS	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-40/SS	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-45/SS	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-50/SS	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	85,66 €
BAB16-60/SS	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	92,34 €
BAB16-70/SS	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	92,34 €
BAB16-80/SS	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	-	97,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

**Resistenza secondo DIN 50141

Perno autobloccante inox temprato

BAB Per bloccare in modo semplice e rapido

- **Autobloccanti**
- *Materiali:*
  Asse: inox temprato 1.4542 (630)
  Molla: inox
  Impugnatura: plastica (PA6)
- *T° d'utilizzo: da -30°C a 80°C*



Vantaggi


- *Premere = sbloccare: per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente*
- *Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi ripetitivi*
- *Puntale temprato, molto resistente, con rivestimento anti-usura (inox 1.4542)*
- *Sopporta le sollecitazioni estreme*
- *Anti-corrosione*
- *Impugnatura ergonomica*
- *Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario*

Opzione


- *Numerose combinazioni di colori possibili*

Accessori

- *Cavo di ritegno* **CDR**
  (vol. 1 p.20)



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

**Resistenza a norma DIN 50141*

Codice	ØD1	l1	ØD2	ØD3	ØD4	l2	l3	l4	Per alesaggio (H11)	Resistenza al doppio taglio (kN**)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	✔	52,50 €
BAB5-15	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	52,50 €
BAB5-20	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	52,50 €
BAB5-25	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	52,50 €
BAB5-30	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	55,57 €
BAB6-10	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-15	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-20	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-25	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	52,50 €
BAB6-30	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-35	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-40	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-45	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	55,57 €
BAB6-50	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✔	55,57 €
BAB8-20	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	50,81 €
BAB8-25	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	50,81 €
BAB8-30	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	54,33 €
BAB8-35	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	54,33 €
BAB8-40	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	54,33 €
BAB8-45	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✔	54,33 €
BAB8-50	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	54,33 €
BAB10-20	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	88,88 €
BAB10-25	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	88,88 €
BAB10-30	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✔	93,54 €
BAB10-35	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-40	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-45	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-50	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	93,54 €
BAB10-60	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✔	98,05 €
BAB12-25	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	90,81 €
BAB12-30	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-35	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-40	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-45	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-50	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	95,32 €
BAB12-60	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	99,61 €
BAB12-70	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	99,61 €
BAB12-80	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	104,32 €
BAB16-30	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-35	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-40	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-45	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-50	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	162,55 €
BAB16-60	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	174,76 €
BAB16-70	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	174,76 €
BAB16-80	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	185,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm