

- Permette l'allineamento ed il parallelismo tra l'albero e la sede
- Permette i movimenti oscillatori a deboli velocità
- Materiale:  
Inox autolubrificato Uniflon®
- Richiede una sede con tolleranza P7


### Vantaggi

- Senza lubrificazione, né manutenzione

### Utilizzo

- Carichi elevati discontinui
- In caso di manutenzione difficile

**Precisione svizzera**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	24+
Sc.	Prezzo -20%	Su richiesta	

Codice	Carico statico radiale (daN)	Carico statico assiale (daN)	ØA (H6)	ØD (h6)	H	ØO	W	Sfera ØE	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 9
SSE3.45	790	250	3	12	4,50	5,18	6	7,93	4	105,31 €
SSE5.45	1500	440	5	16	6,00	7,71	8	11,11	9	97,02 €
SSE6.45	1960	500	6	18	6,75	8,96	9	12,70	12	104,61 €
SSE8.45	3170	620	8	22	9,00	10,40	12	15,88	24	108,41 €
SSE10.45	4530	750	10	26	10,50	12,92	14	19,05	38	139,20 €
SSE12.45	6040	880	12	30	12,00	15,43	16	22,23	57	116,31 €
SSE14.45	7550	1000	14	34	13,50	16,86	19	25,40	83	197,80 €
SSE16.45	9440	1130	16	38	15,00	19,39	21	28,58	110	275,01 €
SSE18.45	11780	1250	18	42	16,50	21,89	23	31,75	150	387,82 €

Dimensioni in mm