

Perno ad innesto per boccola

New

BFD **Bloccaggio a molla** rapido e leggero

- **Puntale di fermo e di centraggio**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
Acciaio
- T° d'utilizzo: +180°C


Info

- Precisione di ripetizione: +/-0.25mm


Accessori

- Boccola di fermo **BFD8-DLL**


NUOVO!



Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



Sforzo di taglio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Sforzo di taglio
(kN)

Prezzo unit.
da 1 a 3

Codice
BFD8-23

1,8

4,70 €

Dimensioni in mm

New

Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFDLL

- **Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD**

- Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Sfere in inox trattato

Molla in inox

- T° d'utilizzo: fino a 180°C

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm



- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm


- Forma D: Foro cieco

Accessori


- Perno ad innesto per boccola BFD8-23

NUOVO!


Forma A




Forma B



Forma C



Forma D



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Forza di serraggio		Sforzo di taglio (kN)		Prezzo unit. da 1 a 3
	(N)		H1	SW	
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-	30,00 €
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-	30,00 €
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24	0,69 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BFA
Anelli d'arresto per alberi, Anello tipo E



LRR
Chiavistello con perno prismatico, Gancio



BOX-TOR-C
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...



CHAR16046
Cerniera a molla, avvitabile



YG0
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



HW_HT
Guida su semi-binari, Binario



HTD5M_09
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



PDD
Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



UGH50
Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø 50



WW10
Guida Drylin® W, Carrello



PRF_BR
Elementi di giunzione, Flangia per profilato



PCS62K
Pignone a catena dentatura temprata, 15.875mm (DIN10B-1)

Prodotti correlati



BFD
Perno ad innesto per boccia, +180°C