




SVR30

Forza nominale: 30.000 N

- Corsa di base 100 mm
- Materiale:
Carter GGG50
- Peso del martinetto senza vite 8,2 kg
- Peso di 100 mm di vite 0,43 kg
- Lubrificazione con grasso
- Quantità di grasso 0,2 kg



SVR30-B



SVR30-H



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Rapporto di riduzione	Coppia a forza nominale (Nm)	Rendimento	g/min max	Velocità max (m/min)	Potenza max (kW) a 20% ED	Potenza max (kW) a 10% ED
SVR30-6	06:1	16,5	29%	2800	2,8	0,6	0,8
SVR30-24	24:1	07,0	17%	2800	0,7	0,6	0,8

Codice	Rapporto di riduzione	Corsa (H)	Ø vite	Corsa per giro (mm)	Forza nominale (N)	Prezzo Unit.
--------	-----------------------	-----------	--------	---------------------	--------------------	--------------

Direzione verso l'alto

SVR30-6-100H	06:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	1 447,26 €
SVR30-24-100H	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	1 447,26 €
SVR30-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				16,56 €

Direzione verso il basso

SVR30-6-100B	06:1	100	TR30 x 6	1,00	30000	1 447,26 €
SVR30-24-100B	24:1	100	TR30 x 6	0,25	30000	1 447,26 €
SVR30-COURSE		per 100 mm di corsa supplementare				16,56 €

Dimensioni in mm