

Ingranaggio conico in acciaio

Acciaio 60C40

Rapporto 3:1

- ***Modulo da 0,8 a 6***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Dentatura Gleason*
- *Materiale:*
  Acciaio 60C40
- *Per una coppia occorrono due componenti*





I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.									
	6 MOD	5 MOD	4 MOD	3 MOD	2,5 MOD	2 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	51,00	32,00	16,40	7,70	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Potenza (kW)	5,35	3,35	1,72	0,81	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Mod	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	T	Prezzo unit. da 1 a 5
TB0.8-15	15	0,8	12,0	28	14,14	6	10	15,63	9,67	5,69	M3	5,0	23,02 €
TB0.8-45	45		36,0	20	36,30	8	28	16,07	8,00	5,69	M3	4,0	34,68 €
TB1-15	15	1,0	15,0	32	17,67	8	13	16,54	9,18	7,12	M4	4,5	25,04 €
TB1-45	45		45,0	24	45,37	10	40	19,09	10,00	7,12	M4	5,0	37,12 €
TB1.5-15	15	1,5	22,5	45	26,51	10	18	21,80	10,51	10,67	M4	5,0	25,68 €
TB1.5-45	45		67,5	32	68,06	15	50	24,63	12,00	10,67	M4	6,0	42,13 €
TB2-15	15	2,0	30,0	62	35,37	12	24	31,77	16,00	15,00	M5	10,0	Su richiesta
TB2-45	45		90,0	42	90,74	18	48	32,39	18,00	15,00	M5	10,0	
TB2.5-15	15	2,5	37,5	75	44,21	18	30	36,52	18,00	18,00	M6	12,0	
TB2.5-45	45		112,5	50	113,43	20	55	37,77	22,00	18,00	M6	12,0	
TB3-15	15	3,0	45,0	88	53,05	18	36	42,20	19,00	22,00	M6	12,0	
TB3-45	45		135,0	58	136,11	23	65	43,45	24,00	22,00	M6	12,0	
TB4-15	15	4,0	60,0	115	70,74	20	48	54,55	23,00	30,00	M8	15,0	
TB4-45	45		180,0	75	181,48	30	85	55,77	30,00	30,00	M8	15,0	
TB5-15	15	5,0	75,0	138	88,42	20	60	64,75	23,00	40,00	M8	15,0	
TB5-45	45		225,0	86	226,85	35	120	62,68	28,00	40,00	M10	15,0	
TB6-15	15	6,0	90,0	160	106,11	25	72	69,31	22,00	45,00	M10	15,0	
TB6-45	45		270,0	95	272,22	40	140	66,17	28,00	45,00	M10	15,0	

Dimensioni in mm