

### Colonna di guida per cilindro

- Guida su 4 cuscinetti lisci in bronzo
- Protezione della guida tramite 4 giunti raschiatori
- Giunto dello stelo del cilindro libero sulla piastra anteriore
- Fori di posizionamento in linea con le raccomandazioni CNOMO
- Consegnato con 4 viti per il fissaggio del cilindro
- Manutenzione non richiesta
- T° di utilizzo: da +5° a +80°
- Velocità max : 1m/s
- Carico ammissibile: vedere la tabella alla fine della sezione
- Materiali:

Corpo e piastra anteriore: alluminio anodizzato

Giunto e viti:


acciaio zincato

Colonna: acciaio cromato

**NUOVO!**



**Guida lunga e precisa**



### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo	Su richiesta	

Codice	Corsa (mm)	Ø Cilindro (mm)	Ø Colonna di guida (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGH40-25	25	40	16	2,38	263,22 €
UGH40-50	50	40	16	2,46	264,90 €
UGH40-100	100	40	16	2,61	268,29 €
UGH40-160	160	40	16	2,80	272,39 €
UGH40-200	200	40	16	2,92	275,06 €
UGH40-250	250	40	16	3,08	278,48 €
UGH40-320	320	40	16	3,29	283,19 €
UGH40-400	400	40	16	3,54	288,61 €
UGH40-500	500	40	16	3,85	295,39 €
UGH40-600	600	40	16	4,16	302,21 €

Dimensioni in mm