
Limitatore di coppia a frizione Vari-Tork®

VT27
VT40


Coppia fino a 1,32Nm

- ***Limitatore di coppia regolabile da inserire nel mozzo***
- *Protegge in caso di sovraccarico*
- *Gioco max. 2°*
- *Velocità massima di slittamento: 1000 g/min*
- *Dissipazione di potenza a 20°C*
- *Temperatura max tollerata in superficie: 80°C*
- *Materiali:*
  Mozzo e dischi: acciaio temprato
  Scatola e zigrinatura: alluminio




Vantaggi


- *Si interrompe la rotazione quando la coppia trasmessa supera la coppia limite*



VT2 Con vite di pressione



VT4 con ganascia di serraggio





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØA Std. +0.03 -0.00	N. di dischi di attrito	ØD	L	Vite	Dissipazione di calore a 20°C (Watt)	Coppia max. di frizione (Nm)	Momento d'inerzia (kgm²x 10⁻⁶)	Stock*	Prezzo unit da 1 a 4
Con vite a pressione										
VT2712-6	6	2	25,8	26,4	M3	7,0	0,53	242	✔	105,03 €
VT2712-8	8	2	25,8	26,4	M3	7,0	0,53	242	✔	105,03 €
VT2796-6	6	6	25,8	32,4	M3	8,6	1,32	312	✔	124,49 €
VT2796-8	8	6	25,8	32,4	M3	8,6	1,32	312	✔	124,49 €
Con ganascia di serraggio										
VT4012-6	6	2	25,8	34,4	M3	7,0	0,53	317	✔	118,44 €
VT4012-8	8	2	25,8	34,4	M3	7,0	0,53	317	-	118,44 €
VT4096-6	6	6	25,8	40,7	M3	8,6	1,32	381	-	136,18 €
VT4096-8	8	6	25,8	40,7	M3	8,6	1,32	381	✔	136,18 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Limitatore di coppia a frizione Vari-Tork®

Coppia fino a 1,32Nm


VTA2
VTA6

- ***Giunto limitatore di coppia regolabile***
- *Gioco max. 2°*
- *Velocità di slittamento max.: 1000 g/min*
- *Temperatura max tollerata in superficie: 80°C*
- *Con giunto Oldham integrato*
- *Materiali:*
  Mozzo: alluminio 6082
  Disco: acetale nero



Utilizzi

- *2 rondelle ondulate sono montate su questi limitatori*
- *In alcuni casi, il controllo della coppia è migliore quando si toglie una rondella*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	5+
	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØB1 +0,03 -0,00	ØB2 +0,03 -0,00	L	ØD	Lunghezza max. albero L1	Lunghezza max. albero L2	Dissipazione di calore a 20°C (Watt)	Coppia max. di frizione (Nm)	Stock*	Prezzo unit da 1 a 4
2 dischi										
VTA2-0606	6	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✔	147,14 €
VTA2-0608	6	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✔	147,14 €
VTA2-0610	6	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	-	147,14 €
VTA2-0806	8	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	-	147,14 €
VTA2-0808	8	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✔	147,14 €
VTA2-0810	8	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✔	147,14 €
6 dischi										
VTA6-0606	6	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	166,71 €
VTA6-0608	6	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	166,71 €
VTA6-0610	6	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	166,71 €
VTA6-0806	8	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	166,71 €
VTA6-0808	8	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✔	166,71 €
VTA6-0810	8	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✔	166,71 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Limitatore di coppia a frizione

LC — Coppia max Da 30Nm a 240Nm

- **Limitatore di coppia regolabile**
- Posizionare la ruota (ingranaggio, puleggia, pignone per catena...) tra i dischi di frizione e serrare più o meno il dado per raggiungere la coppia di sgancio desiderata.
- Consegnato con 2 rondelle elastiche
- Possibilità di montarne una sola in caso di coppia transmissibile più bassa
- Consegnato prealesato
- Materiale:
  Acciaio
- I dischi di frizione sono privi di amianto




LC 40-50

Opzione


- Alesaggio e cava per chiavetta su richiesta (30 pezzi minimo)

Info.

- I dischi di frizione non devono in nessun caso entrare a contatto con olio per evitare qualsiasi danno e l'alterazione della loro prestazione
- **Venduto senza pignone per catena**



Esempi di utilizzo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØE	ØBh8	Ød	F	G max	H	ØD	L	N.ro molle	coppia max (Nm)	Pignone per catena consigliato Passo	N.ro denti	Stock*	Prezzo unit.
LC40-2-7	40	26	7	9	6	3	22	30,0	1	15	3/8" 1/2"	18-21 15	-	38,25 €
									2	28				
LC50-2-7	50	35	7	10	6	3	32	35,5	1	30	3/8" 1/2"	19-23 17	✔	42,24 €
									2	55				


Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Limitatore di coppia a frizione

Coppia max Da 190Nm a 1800Nm

LC

- ***Limitatore di coppia regolabile***
- *Posizionare la ruota (ingranaggio, puleggia, pignone per catena...) tra i dischi di frizione e serrare più o meno il dado per raggiungere la coppia di sgancio desiderata*
- *Consegnato con 2 rondelle elastiche*
- *Possibilità di montarne una sola in caso di coppia transmissibile più bassa*
- *Consegnato prealesato*
- *Materiale:*
  Acciaio
- *I dischi di frizione sono privi di amianto*




LC 65-85-95-120-140-170

Opzione


- *Alesaggio e cava per chiavetta su richiesta (30 pezzi minimo)*

Info.

- *I dischi di frizione non devono in nessun caso entrare a contatto con olio per evitare qualsiasi danno e l'alterazione della loro prestazione*
- ***Venduto senza pignone per catena***



LC 65-85-95-120-140-170



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØE	ØBh8	Ød	F	G max	H	ØD	L	N.ro molle	Coppia max (Nm)	Pignone per catena consigliato Passo	N.ro denti	Stock*	Prezzo unit.
LC65-2-10	65	45	10	16	9	4	36	53	1	70	3/8"	27	✔	73,84 €
								55	2	120	1/2" 5/8"	21 19		
LC85-2-15	85	52	15	16	11	4	45	59	1	130	3/8" 1/2"	38 25	✔	90,01 €
								61	2	240	5/8" 3/4	21 18		
LC95-2-15	95	60	15	17	11	4	52	67	1	190	1/2"	30	-	113,26 €
									2	340	5/8" 3/4	25 19		
LC120-2-20	120	73	20	19	16	4	64	78	1	350	1/2" 5/8"	38 32	✔	169,51 €
									2	650	3/4 1"	25 21		
LC140-2-20	140	90	20	22	17	4	85	86,5	1	650	3/4	35	-	206,91 €
									2	1200	1"	21		
LC170-2-28	170	100	28	25,5	18,5	4,5	90	94	1	1000	3/4	35	-	288,16 €
									2	1800	1" 1"1/4	25 22		


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Limitatore di coppia a frizione

DSF — Coppia fino a 2600Nm



- **Giunto limitatore di coppia regolabile**
- Giunto per catena
- Dispositivo di sicurezza a slittamento, semplice ed economico
- Indicato per ambienti polverosi e dove non sia richiesta una fase tra parte motrice e parte condotta
- Interviene in modo silenzioso e senza vibrazioni
- Protezione in entrambi i sensi di rotazione
- Anelli di attrito privi di amianto
- Regolazione della coppia semplice e precisa grazie alla ghiera di regolazione
- Fornito pieno o alesato
- Velocità max: 100 g/min
- Materiali:
  Acciaio EN10083-2
- ØC e ØD sono alesaggi o prefori forniti a titolo indicativo e richiedono obbligatoriamente una rilavorazione a cura del cliente



Vantaggi

- Protezione del motoriduttore da collisioni accidentali del prodotto
- Protezione del film delle confezionatrici in caso di trazione eccessiva
- Assorbimento delle coppie di spunto senza disconnettere la trasmissione
- Protezione della trasmissione in caso di breve accumulo di prodotto

Opzione


- Alesaggio + cava chiavetta (quantità minima possibile)

Codice	ØA	ØB	ØE	ØF	G	H	J	L	M
DSF025-4-20	45	23	22	25	13	5,5	9,0	26	39
DSF038-5-35	57	37	32	38	28	8,0	20,0	33	58
DSF050-12-60	75	50	44	50	28	8,0	19,0	35	58
DSF170-26-100	101	70	63	70	40	10,0	29,0	55	87
DSF290-70-300	126	89	82	90	60	15,0	38,0	60	102
DSF311-240-580	159	112	104	115	70	17,0	56,5	70	131
DSF414-400-1200	184	130	130	140	70	21,0	59,5	80	145
DSF517-450-2600	215	130	158	170	100	25,0	88,0	95	189


Dimensioni in mm


Composizione

1 - Mozzo flangiato
2 - Anello di attrito
5 - Corona dentata
13 - Molla assiale
28 - Vite di regolazione
33 - Anello di attrito
35 - Dado scanalato
38 - Flangia mobile
39 - Rondella dentata
45 - Pignone per catena prealesato
46 - Catena doppia



Esempio di utilizzo





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC (mm) Ø Senza tolleranza	ØC (mm) Ø Max	ØD (mm) Ø Senza tolleranza	ØD (mm) Ø Max	Coppia (Nm)	Stock*	Prezzo unit.
DSF025-4-20	8	12	-	8	2-20	✔	168,29 €
DSF038-5-35	10	20	-	12	15-34	✔	185,51 €
DSF050-12-60	12	28	-	20	17-70	✔	309,44 €
DSF170-26-100	16	38	-	25	34-120	✔	289,04 €
DSF290-70-300	20	55	-	38	90-280	-	460,01 €
DSF311-240-580	20	70	18	45	207-700	-	681,25 €
DSF414-400-1200	28	80	24	55	390-1200	-	1 169,88 €
DSF517-450-2600	30	80	28	65	1000-2600	-	1 614,70 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm