

Albero per guida lineare



ZA

Acciaio temprato e rettificato

- Albero trattato rettificato per guida lineare

- Materiale:

CK55 temprato ad alta frequenza
(60±3 HRC)

- Profondità di tempra da 0,8 a 2,6mm a norma DIN 6773


- Lunghezza 1000mm

- Tolleranza diam. est. h6

- Rettilinearità t3/1000mm

- Stato della superficie Ra = 0,25µm


- Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate.



Opzioni

- Diametro 3 e 4mm, contattateci

- Opzioni di lavorazione: contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	8+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Profondità di trattamento		Circolarità t1 (µm)	Cilindricità t2 (µm)	Esattezza t3 (mm/m)	Lunghezza standard L(mm)	Lunghezza max.** L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo Unif. (per 1m)
	ØD (h6) Nominale	(mm)								
Z-5-1000A	5	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3200	0,15	✓	30,71 €
Z-6-1000A	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	25,84 €
Z-8-1000A	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	11,59 €
Z-10-1000A	10	0,7-1,0	4	6	0,12	1000	4500	0,61	✓	15,47 €
Z-12-1000A	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	18,06 €
Z-14-1000A	14	0,9-1,3	5	8	0,12	1000	6000	1,21	✓	25,84 €
Z-15-1000A	15	1,0-1,4	5	8	0,12	1000	6000	1,37	✓	25,84 €
Z-16-1000A	16	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,57	✓	22,22 €
Z-18-1000A	18	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,98	✓	33,62 €
Z-20-1000A	20	1,2-1,5	6	9	0,10	1000	6000	2,45	-	54,70 €
Z-25-1000A	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	37,52 €
Z-30-1000A	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	55,80 €
Z-40-1000A	40	1,6-2,0	7	11	0,10	1000	6000	9,80	✓	90,58 €
Z-50-1000A	50	2,2-2,6	7	11	0,10	1000	6000	15,30	-	144,93 €
Z-60-1000A	60	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	22,10	-	207,09 €
Z-80-1000A	80	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	39,20	-	393,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm