

Cinghia aperta **al metro** tipo AT

PASSO Poliuretano rinforzato con acciaio

AT5 AT10

FACCIA SEMPLICE



- Profilo metrico di 2^a generazione
- **Trasmette un carico più importante**
- Passo 5mm e 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%
- Resiste all'olio
- Basso livello di rumore
- Allungamento debole



Per posizionamento lineare

Applicazioni


- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

Accessori

- Targa di giunzione AT.../P


Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1 metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (AT5M/L/I)
- es.: AT5M/1000/16




Esempio di applicazione

AT5M



AT10M



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

		Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di				
Riferimenti	Passo	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
AT5M	AT5	24,33 €	28,90 €	54,16 €	-	-
AT10M	AT10	-	-	46,70 €	59,61 €	66,23 €

Altri prodotti...



PTA40
Articulated foot with
solid base foot Ø 40,
3000N



ERC
Terminale rapido per
cavi, A occhio




PR40
Piede fissabile con
snodo - poliamide, Ø
50



DOMI30
Kit di raccordo, Kit di
raccordo XZ



PAT85
Piede snodato con
base stampata Ø85, Ø
85



RPP5
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



PR882
Ruota di rinvio, Serie
882



SLH
Attrezzo di bloccaggio
a leva orizzontale, A
leva orizzontale -
acciai...



VBF5
Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Inox



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
3:1



RDE-B
Rondella di tenuta
Hygienic Usit®,
Stainless steel - EPDM
blu

Prodotti correlati



AT5P_AT10P
Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT10



AT10-25ECO
Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT10 a...