Cinghia aperta al metro tipo AT

PASSO

Poliuretano rinforzato con acciaio


FACCIA SEMPLICE



Din 7721

AT5
AT10

- ***Profilo metrico di 2ª generazione***
- ***Trasmette un carico più importante***
- *Passo 5mm e 10mm*
- ***Per movimenti lineari***
- *Fissaggio con piastre di giunzione rigide*
- *T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C*
- *Velocità mass. 40m/s*
- *Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm*
- *Rendimento fino al 98%*
- *Resiste all'olio*
- *Basso livello di rumore*
- *Allungamento debole*



Per posizionamento lineare

Applicazioni

- *Movimenti alternativi d'andata e ritorno*


Accessori

- *Targa di giunzione* **AT.../P**


Info.


- *Lunghezza minima: 1,000mm*
- *Fornita in multipli di 1metro*
- *Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza* **(L)** *e la larghezza* **(l)** *al riferimento* **(AT5M/L/l)**
  es.: **AT5M/1000/16**

AT5M



AT10M





Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Riferimenti	Passo	Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di 10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
AT5M	AT5	24,33 €	28,90 €	54,16 €	-	-
AT10M	AT10	-	-	46,70 €	59,61 €	66,23 €

Altri prodotti...


SLHHlok

Bloccaggio a leva, A leva orizzontale / base orizzontale


GSI

Molla a gas inox, Inox


ACLERP

Rulliera, Con guida laterale


TPEf

Ruota per profili alluminio, Fissa


PCS37

Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)


DBL880

Rotella per catena, Serie 880 e 881


NT122

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...





TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg


BH01

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio :


PTR

Pignone tendicatena, Per applicazioni


HTD8M_50

Puleggia dentata di trasmissione tipo


SCA

Serracavo, Acciaio

Prodotti correlati


AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10


AT10-50ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...