


- Rotella con perno eccentrico su asse
- Con giunti in gomma sintetica nell'anello esterno
- Assemblaggio facile con chiave a barra esagonale (eccetto pezzi ancora in stock)
- Per sedi con diametro da 6 a 18mm tolleranza H7
- Materiale: acciaio al carbonio

Info.

- Tutte le rotelle hanno fori di ingrassaggio: a fine asse lato cuscinetto, lato filettatura, e sulla relativa parte cilindrica. (Tranne per rotella < 10 mm con un solo foro sul lato cuscinetto).



Gioco regolabile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Ø di spallamento min. f (mm)	Coppia di serraggio max. (Nm)	Carico dinamico di base C (N)	Carico statico di base C (N)	Carico max. ammissibile (N)	Øg1 (mm)	g2 (mm)	r min. (mm)	Eccentricità ε (mm)
CFES6UUR	11	12,7	3660	3650	1980	-	-	0,3	0,25
CFES8UUR	13	6,5	4250	4740	4670	-	-	0,3	0,25
CFES10UUR	16	13,8	5430	6890	6890	-	-	0,3	0,30
CFES10-1UUR	16	13,8	5430	6890	6890	-	-	0,3	0,30
CFES12UUR	21	21,9	7910	9790	9790	4	3	0,6	0,40
CFES12-1UUR	21	21,9	7910	9790	9790	4	3	0,6	0,40
CFES16UUR	26	58,5	12000	18300	18300	4	3	0,6	0,50
CFES18UU	29	86,2	14800	25200	25200	6	3	1,0	0,60

Codice	d1 (h7)	D (h5)	C ^{+0 -0,12}	G	G1	B	B1	B2	B3	C1	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CFES6UUR	6	16	11	M6 x 1,00	8	12,2	28,2	16,0	-	0,6	✓	36,38 €
CFES8UUR	8	19	11	M8 x 1,25	10	12,2	32,2	20,0	-	0,6	✓	37,82 €
CFES10UUR	10	22	12	M10 x 1,25	12	13,2	36,2	23,0	-	0,6	✓	41,76 €
CFES10-1UUR	10	26	12	M10 x 1,25	12	13,2	36,2	23,0	-	0,6	✓	44,12 €
CFES12UUR	12	30	14	M12 x 1,50	13	15,2	40,2	25,0	6	0,6	✓	47,12 €
CFES12-1UUR	12	32	14	M12 x 1,50	13	15,2	40,2	25,0	6	0,6	✓	41,70 €
CFES16UUR	16	35	18	M16 x 1,50	17	19,6	52,1	32,5	8	0,8	-	56,70 €
CFES18UU	18	40	20	M18 x 1,50	19	21,6	58,1	36,5	8	0,8	✓	67,32 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RURt
Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



TBE16
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, 5kg



AC
Piastrina di riscontro, 13mm



ETP
Maniglia e battuta per porta, Modulare



OP7
Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



SLB
Pistoncino a molla, inox



RPCpl
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - poliammide



BCAss
Boccola scanalata Inox, Inox



CHAFR-MINI
Cerniera, A frizione



HLU
Volantino con razze, Alluminio



UTKswcr
Guida lineare Utilitrack®, Carrello a



PW_PWG05
Vite senza fine di precisione, Inox

Prodotti correlati



CFUURSS
Perno folle inox, Standard - inox