

Perno autobloccante **inox 303**



BABss Per bloccare in modo semplice e rapido

- **Autobloccante**

- Materiali:

Asse: inox 303

Molla: inox

Impugnatura: plastica (PA6)

- T° d'utilizzo: Da -30°C a 80°C

Vantaggi

- Premere = sbloccare: per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Sopporta le sollecitazioni estreme
- Anti-corrosione
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario

Accessorio

- Cavo di ritenzione CDR


Opzioni

- Numerose combinazioni di colori possibili
- Perno a sfere inox 630 temprato (BAB)
= resistenza al doppio taglio





inox 303

Materiale più economico!



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	ØD4	L2	L3	L4	Per alesaggio (H11)	Doppio taglio (kN**)	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10/SS	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	22,43 €
BAB5-15/SS	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	22,43 €
BAB5-20/SS	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	22,43 €
BAB5-25/SS	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	22,43 €
BAB5-30/SS	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	23,66 €
BAB6-10/SS	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	22,51 €
BAB6-15/SS	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	22,51 €
BAB6-20/SS	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	22,51 €
BAB6-25/SS	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	22,51 €
BAB6-30/SS	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	23,66 €
BAB6-35/SS	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	23,66 €
BAB6-40/SS	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	23,66 €
BAB6-45/SS	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	23,66 €
BAB6-50/SS	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	23,66 €
BAB8-20/SS	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	24,29 €
BAB8-25/SS	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	24,29 €
BAB8-30/SS	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	26,19 €
BAB8-35/SS	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	26,19 €
BAB8-40/SS	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	26,19 €
BAB8-45/SS	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	26,19 €
BAB8-50/SS	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	26,19 €
BAB10-20/SS	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	37,98 €
BAB10-25/SS	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	37,98 €
BAB10-30/SS	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	39,81 €
BAB10-35/SS	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	39,81 €
BAB10-40/SS	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	39,81 €
BAB10-45/SS	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	39,81 €
BAB10-50/SS	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	39,81 €
BAB10-60/SS	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	41,91 €
BAB12-25/SS	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	38,65 €
BAB12-30/SS	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	40,45 €
BAB12-35/SS	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	40,45 €
BAB12-40/SS	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	40,45 €
BAB12-45/SS	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	40,45 €
BAB12-50/SS	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	40,45 €
BAB12-60/SS	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	42,55 €
BAB12-70/SS	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	42,55 €
BAB12-80/SS	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	44,33 €
BAB16-30/SS	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	69,18 €
BAB16-35/SS	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	69,18 €
BAB16-40/SS	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	69,18 €
BAB16-45/SS	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	69,18 €
BAB16-50/SS	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	69,18 €
BAB16-60/SS	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	74,58 €
BAB16-70/SS	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	74,58 €
BAB16-80/SS	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	79,01 €

Dimensioni in mm

**Resistenza secondo DIN 50141

Altri prodotti...



UCFL_SS
Cuscinetto a flangia
ovale tutto inox, Inox



PRF_PF
Elementi di
ancoraggio, Staffa di
fissaggio



BSP
Guida lineare di
precisione, da 156 N
a 980 N



TIFss
Tirante tutto filetto -
DIN976A, Inox



E60B
Riduttore a rinvio
angolare, da 4.50 a
24 Nm



CFF_SS
Testa a snodo
femmina DIN
ISO12240-4, Inox /
bronzo - Serie



ZB
Albero per guida
lineare, Inox temprato



BLHT60
Rinvio angolare a T,
da 26 a 70 Nm



UGAC_UGET
Guida per cilindrico,
Ghiera per stelo
filettato del



RAS
Snodo angolare a 90°
DIN71802, Inox



MAX22
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,07 a
0,2Nm



DOMI50
Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio

Prodotti correlati



CDR
Per perno
autobloccante, Cavo
di ritegno



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia cilindrica



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia ovale



BAB
Perno autobloccante a
sfere, Inox temprato