

# Maniglia a ripresa



## CLBM CLBMSS

## Zamak

- **Maniglia a ripresa con inserto maschiato**


- **Materiali:**

Inserto: acciaio classe 5.8 o inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743 ØD2

- **Finitura:** acciaio brunito

- **Colore:** nera, con rivestimento in resina sintetica



### Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

### Info.

- H4: leva disinserita

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Maschiatura							
	X	T	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2
CLB01M4	M4	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0
CLB01M5	M5	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0
CLB01M6	M6	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0
CLB02M6	M6	12	13,5	18,0	19,5	28,5	6,5	17,5
CLB02M8	M8	12	13,5	18,0	19,5	28,5	6,5	17,5
CLB03M8	M8	14	16,0	21,5	23,0	37,0	10,0	24,0
CLB03M10	M10	14	16,0	21,5	23,0	37,0	10,0	24,0
CLB04M10	M10	17	19,0	25,5	27,5	43,0	10,0	26,0
CLB04M12	M12	17	19,0	25,5	27,5	43,0	10,0	26,0
CLB05M12	M12	23	23,0	30,0	32,5	49,0	12,0	33,0
CLB05M16	M16	23	23,0	30,0	32,5	49,0	12,0	33,0


Codice	Maschiatura		H3	H4	A	A1	B	N. di denti	Stock*		Prezzo unit. 1 a 5	
	Acciaio	Inox							Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
CLB01M4	-	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	11,56 €	-
CLB01M5	CLB01M5SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	11,56 €	16,22 €
CLB01M6	CLB01M6SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	11,56 €	16,22 €
CLB02M6	CLB02M6SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	14,62 €	20,12 €
CLB02M8	CLB02M8SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	-	14,62 €	20,12 €
CLB03M8	CLB03M8SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	15,97 €	22,85 €
CLB03M10	CLB03M10SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	15,97 €	22,85 €
CLB04M10	CLB04M10SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	18,07 €	29,72 €
CLB04M12	CLB04M12SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	18,07 €	29,72 €
CLB05M12	CLB05M12SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	22,44 €	36,17 €
CLB05M16	CLB05M16SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	22,44 €	36,25 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Angolare, 2 fori



Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco - acciaio



Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Serie



Giunto cardanico doppio ad aghi, Sollecitazioni intense



Capocorda ad occhiello, Inox



Cuscinetti a sfere - Accessorio, Spessori metallici centesimali



Piede fisso, Livellamento per piccoli elementi



Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastrini di base per il blo...



Inserto auto-filettante, Inox 316



Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio

## Prodotti correlati



Maniglia a ripresa - femmina, Plastica



Maniglia a ripresa - femmina, Inox



Maniglia a ripresa, Zamak



Maniglia a ripresa - maschio, Inox