Perno ad innesto per boccola

New

BFD Bloccaggio a molla rapido e leggero

NUOVO!




- **Puntale di fermo e di centraggio**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
  Acciaio
- T° d'utilizzo: +180°C

Info


- Precisione di ripetizione : +/-0.25mm

Accessori

- Boccola di fermo **BFD8-DLL**



Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (kN)	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-23	1,8	4,70 €

Dimensioni in mm

New Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFDDLL

NUOVO!




- ***Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD***
- *Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.*
- *Materiali:*
  Corpo in acciaio nichelato
  Sfere in inox trattato
  Molla in inox
- *T° d'utilizzo: fino a 180°C*


Montaggio

- *Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm*
- *Forma B: spessore delle piastre max 10mm*
- *Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm*
- *Forma D: Foro cieco*


Accessori

- *Perno ad innesto per boccola* **BFD8-23**







Forma A




Forma B



Forma C



Forma D



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	H1	SW	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-	30,00 €
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-	30,00 €
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24	0,69 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


KKSS

Chiavetta rettangolare , Inox


HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWH


G-ECO2

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45


CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare, Sezione 90X60


PLM-20SC

Magnete cilindrico, Magnete cilindrico


PTKFss

Piede fissabile speciale agroalimentare, Stainless steel - 3-A


PRES3HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino a 400kg


BPHF

Sfera portante a incastro con flangia, Forte


TB8

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici, Acciaio


CAP805

Catena a tapparella dritta, Larga serie 805


HCV

Sistema di guida su binario a V Simple


PCH

Impugnatura, Fungo

Prodotti correlati


BFD

Perno ad innesto per boccola, +180°C