

Maniglia a ripresa



CLBM
CLBMSS

Zamak

- Maniglia a ripresa con inserto maschiato


- Materiali:

Inserto: acciaio classe 5.8 o inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743 ØD2


- Finitura: acciaio brunito

- Colore: nera, con rivestimento in resina sintetica



Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.



Info.

- H4: leva disinserita

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Maschiatura			ØD	ØD1	ØD2	H	H1	H2
	X	T							
CLB01M4	M4	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0	
CLB01M5	M5	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0	
CLB01M6	M6	9	10,0	13,0	14,5	24,5	4,0	15,0	
CLB02M6	M6	12	13,5	18,0	19,5	28,5	6,5	17,5	
CLB02M8	M8	12	13,5	18,0	19,5	28,5	6,5	17,5	
CLB03M8	M8	14	16,0	21,5	23,0	37,0	10,0	24,0	
CLB03M10	M10	14	16,0	21,5	23,0	37,0	10,0	24,0	
CLB04M10	M10	17	19,0	25,5	27,5	43,0	10,0	26,0	
CLB04M12	M12	17	19,0	25,5	27,5	43,0	10,0	26,0	
CLB05M12	M12	23	23,0	30,0	32,5	49,0	12,0	33,0	
CLB05M16	M16	23	23,0	30,0	32,5	49,0	12,0	33,0	

Codice	Maschiatura		H3	H4	A	A1	B	N. di denti	Stock*		Prezzo unit. 1 a 5	
	Acciaio	Inox							Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
CLB01M4	-	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	11,56 €	-
CLB01M5	CLB01M5SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	11,56 €	16,22 €
CLB01M6	CLB01M6SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	-	11,56 €	16,22 €
CLB02M6	CLB02M6SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	14,62 €	20,12 €
CLB02M8	CLB02M8SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	-	14,62 €	20,12 €
CLB03M8	CLB03M8SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	15,97 €	22,85 €
CLB03M10	CLB03M10SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	-	15,97 €	22,85 €
CLB04M10	CLB04M10SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	18,07 €	29,72 €
CLB04M12	CLB04M12SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	18,07 €	29,72 €
CLB05M12	CLB05M12SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	22,44 €	36,17 €
CLB05M16	CLB05M16SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	22,44 €	36,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RJUM05
Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Corto



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



NT92
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a 40 Nm - a treni paral...



HTD8M_20
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



GFX
Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide



VTHbr
Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone



GAL 42
Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



AC156-157
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25,5mm



GLB
Volantino a 6 lobi, Tecnopolimero - Ottone



TB_ECO
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 3:1



CHM30
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm

Prodotti correlati



PCLA_M
Maniglia a ripresa - femmina, Plastica



CLASS
Maniglia a ripresa - femmina, Inox



CLB_T
Maniglia a ripresa, Zamak



CLASS
Maniglia a ripresa - maschio, Inox