

Perno ad innesto per boccola

New

BFD

Bloccaggio a molla rapido e leggero

- Puntale di fermo e di centraggio

- Elemento di fissaggio

- Materiale:

Acciaio

- T° d'utilizzo: +180°C


Info

- Precisione di ripetizione: +/-0.25mm



Accessori

- Boccola di fermo BFD8-DLL

NUOVO!



Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (kN)		Prezzo unit. da 1 a 3
	1,8	4,70 €	
BFD8-23			

Dimensioni in mm

New

Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFD DLL

- Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD

- Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

- Corpo in acciaio nichelato

- Sfere in inox trattato

- Molla in inox

- T° d'utilizzo: fino a 180°C






NUOVO!

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm
- Forma B: spessore delle piastre max 10mm
- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm
- Forma D: Foro cieco

Accessori

- Perno ad innesto per boccola BFD8-23



↙ Sforzo di taglio
↙ Forza di serraggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+ Prezzo	4+ -5%	8+ Su richiesta
------------	--------------	-----------	--------------------

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Prezzo unit.	
			H1	SW
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio			0,69 €
Dimensioni in mm				20,81 €

Altri prodotti...



CHM75



CHAC4040SS



PW_PWG25



AWMP



RJA00_28



BAG



PGNT



HG5



DOMI120



LRR



PLM-20SC



UCFL

Accessori di collegamento, Piastra

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto

Magnete cilindrico, Magnete cilindrico

Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa

Prodotti correlati



BFD

Perno ad innesto per boccola, +180°C