

Zamak

CLBT CLBTss

- **Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità piatta a norma DIN 78**

- **Materiali:**

Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743

- **Finitura:** acciaio brunito

- **Colore:** nero

Con asta
filettata



Utilizzo


- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Opzioni

- Altre lunghezze di asta a L (a partire da 10 pezzi)

Info.

- H4: leva disinserita



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice		Asta filettata X		L		ØD	ØD1	ØD2
Acciaio	Inox	H1	H1	Acciaio	Inox			
CLB01T5	CLB01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	14,5
CLB01T6	CLB01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	14,5
CLB02T8	CLB02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB02T10	CLB02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB03T10	CLB03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	23,0
CLB04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	27,5
CLB04T12	CLB04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	27,5
CLB05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	32,5
CLB05T16	CLB05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	32,5

Codice		H				A			N. di denti	Stock		Prezzo unit. 1 a 5	
Acciaio	Inox	H	H2	H3	H4	A	A1	B		Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
CLB01T5	CLB01T5SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,38 €	17,19 €
CLB01T6	CLB01T6SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,38 €	18,48 €
CLB02T8	CLB02T8SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,56 €	22,92 €
CLB02T10	CLB02T10SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,56 €	22,85 €
CLB03T10	CLB03T10SS	37,0	24,0	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	✓	18,32 €	26,10 €
CLB04T10	-	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	21,89 €	-
CLB04T12	CLB04T12SS	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	✓	21,89 €	33,58 €
CLB05T12	-	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,56 €	-
CLB05T16	CLB05T16SS	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,56 €	42,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SR

Cremagliera sezione stretta, Inox




RJA00_28

Guarnizione in gomma, Da agganciare



PAT123

Piede snodato con base lamiera Ø123, Ø 123



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 20kg



HLU

Volantino con razze, Alluminio



PSG35

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



PTA40

Articulated foot with solid base foot Ø 40, 3000N



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T



HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO,



PSG255

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



RAGFLOWsupport

Accessori per rotaia a rulli Floway2®, Roller



DILC

Indexing plunger with cam, with cam

Prodotti correlati



PCLA_T

Maniglia a ripresa, Plastica



CLASS

Maniglia a ripresa - maschio, Inox



CLB_M

Maniglia a ripresa, Zamak



CLASS

Maniglia a ripresa - femmina, Inox