

Zamak

CLBT CLBTss

- Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità piatta a norma DIN 78

- Materiali:


Fissaggi: acciaio classe 5.8 o Inox 303

Manopola: zamak a norma DIN 1743

- Finitura: acciaio brunito

- Colore: nero

Con asta
filettata



Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l'impugnatura per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l'impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Opzioni

- Altre lunghezze di asta a L (a partire da 10 pezzi)

Info.

- H4: leva disinserita

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice		Asta filettata X		L		ØD	ØD1	ØD2
Acciaio	Inox	H1	H1	Acciaio	Inox			
CLB01T5	CLB01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	14,5
CLB01T6	CLB01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	14,5
CLB02T8	CLB02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB02T10	CLB02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	19,5
CLB03T10	CLB03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	23,0
CLB04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	27,5
CLB04T12	CLB04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	27,5
CLB05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	32,5
CLB05T16	CLB05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	32,5

Codice		H				A			N. di denti	Stock		Prezzo unit. 1 a 5	
Acciaio	Inox	H	H2	H3	H4	A	A1	B		Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
CLB01T5	CLB01T5SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,38 €	17,19 €
CLB01T6	CLB01T6SS	24,5	15,0	30,0	33,5	40	47,0	7,5	16	✓	✓	13,38 €	18,48 €
CLB02T8	CLB02T8SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,56 €	22,92 €
CLB02T10	CLB02T10SS	28,5	17,5	41,5	45,5	65	75,0	9,5	20	✓	✓	16,56 €	22,85 €
CLB03T10	CLB03T10SS	37,0	24,0	53,5	58,0	80	91,5	11,0	22	✓	✓	18,32 €	26,10 €
CLB04T10	-	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	-	21,89 €	-
CLB04T12	CLB04T12SS	43,0	26,0	61,0	66,0	95	109,0	13,0	24	✓	✓	21,89 €	33,58 €
CLB05T12	-	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,56 €	-
CLB05T16	CLB05T16SS	49,0	33,0	72,0	77,0	110	126,0	15,5	26	✓	-	27,56 €	42,83 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPHR
Sfera portante, Forte



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
3:1




NPTF30
Morsetto di
collegamento, Fisso
Ø14 a Ø20



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con in...



GGP
Vite ad alette,
Tecnopolimero con
inserto in inox



H1
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



BOXbeta
Box kit di spine beta,
Box kit - beta



HSE-HSB
Distanziatore
esagonale, Acciaio



H0
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a



CHINV
Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura



GE_ES_2RS
Snodo sferico,
acciaio/acciaio e



KK
Chiavetta
rettangolare, Acciaio

Prodotti correlati



PCLA_T
Maniglia a ripresa -
maschio, Plastica



CLASS
Maniglia a ripresa -
maschio, Inox



PCLA_T
Maniglia a ripresa,
Plastica



PCLA_M
Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica