

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: inox temprato

- Massa: 0,11 kg




- Cava per chiavetta a norma DIN6885

- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
3000		0,66	0,53
2000		0,72	0,58
VELOCITÀ 1000		0,88	0,70
IN 500		1,00	0,80
INGRESSO 100		1,35	1,08
(g/min) 50		1,48	1,18
10		1,77	1,41

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-15%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLH20-1	1:1	88%	3000	3000	$4,34 \times 10^{-7}$	✓	436,19 €
BLH20-2	2:1	88%	3000	1500	$8,41 \times 10^{-8}$	✓	436,19 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: inox temprato

Uscita: inox non temprato

- Massa: 0,12 kg



- Cava per chiave a norma DIN6885

- Lubricazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	0,66	0,53
2000	0,72	0,58
1000	0,88	0,70
500	1,00	0,80
100	1,35	1,08
50	1,48	1,18
10	1,77	1,41

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	Su richiesta






Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²)	Stock*	Prezzo unit.
BLHT20-1	1:1	88%	3000	3000	4,34 x 10 ⁻⁷	✓	479,84 €
BLHT20-2	2:1	88%	3000	1500	8,41 x 10 ⁻⁸	-	479,84 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

BLHB20
BLHI20
BLHO20

Coppia fino a 1,77Nm

- L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni
- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)
- Velocità max: 3000 g/min
- Lubrificazione a vita
- Materiali:
 - corpo: Alluminio anodizzato
 - Ingranaggi: inox temprato
- Carichi ammissibili: vedere scheda tecnica sul nostro sito web.



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	0,66	0,53
2000	0,72	0,58
1000	0,88	0,70
500	1,00	0,80
100	1,35	1,08
50	1,48	1,18
10	1,77	1,41

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Albero ingresso	Albero uscita	Rendimento a 1000 (g/min)	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Stock*	Prezzo unit.
BLHB20-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓	587,36 €
BLHB20-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	-	587,36 €
BLHI20-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	-	536,47 €
BLHI20-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	-	536,47 €
BLHO20-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	-	536,47 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)
- Velocità max.: 3000 g/min
- Materiali:




Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: inox temprato

- Massa: 0,28 kg
- Cava per chiavetta a norma DIN6885
- Lubrificazione con grasso a vita: Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	1,65	1,32
2000	1,81	1,45
1000	2,20	1,76
500	2,51	2,00
INGRESSO (g/min)	3,38	2,70
50	3,70	3,00
10	4,40	3,54

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLH30-1	1:1	88%	3000	3000	2,19 x 10 ⁻⁶	✓	563,98 €
BLH30-2	2:1	88%	3000	1500	5,00 x 10 ⁻⁷	✓	563,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Rinvio angolare a T

BLHT30

Coppia fino a 4,4Nm



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita
- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)
- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato



Ingresso: inox temprato

Uscita: inox non temprato

- Massa: 0,3 kg
- Cava per chiave a norma DIN6885
- Lubrificazione con grasso a vita:
Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	1,65	1,32
2000	1,81	1,45
1000	2,20	1,76
500	2,51	2,00
100	3,38	2,70
50	3,70	3,00
10	4,40	3,54

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	Su richiesta




Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²)	Stock*	Prezzo unit.
BLHT30-1	1:1	88%	3000	3000	$2,19 \times 10^{-6}$	✓	620,38 €
BLHT30-2	2:1	88%	3000	1500	$5,00 \times 10^{-7}$	✓	620,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Coppia fino a 4,4Nm

BLHB30
BLHI30
BLHO30

- **L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito**
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni
- Gioco in uscita $\leq 45^\circ$ (0,75°)
- Velocità max: 3000 g/min
- Lubrificazione a vita
- Materiali:
 - corpo: alluminio anodizzato
 - Ingranaggi: inox temprato
- Carichi ammissibili:
vedere scheda tecnica sul nostro sito web.



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	1,65	1,32
	2000	1,81	1,45
	1000	2,20	1,76
	500	2,51	2,00
	100	3,38	2,70
	50	3,70	3,00
	10	4,40	3,54

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Albero ingresso	Albero uscita	Rendimento		Velocità max		Stock ¹	Prezzo Unit.
				a 1000 (g/min)	in ingresso (g/min)	in uscita (g/min)			
BLHB30-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓	759,55 €	
BLHB30-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	✓	759,55 €	
BLHI30-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	✓	693,77 €	
BLHI30-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	-	693,77 €	
BLHO30-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	✓	693,77 €	

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

BLH40

Coppia fino a 10,3Nm

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito
- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)
- Velocità max.: 3000 g/min
- Materiali:




Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: inox temprato

- Massa: 0,90 kg
- Cava per chiavetta a norma DIN6885
- Lubricazione con grasso a vita:
Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	4,00	3,00
	2000	4,40	3,40
	1000	5,10	4,00
	500	5,80	4,60
	100	7,60	6,00
	50	8,50	6,30
	10	10,30	8,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLH40-1	1:1	88%	3000	3000	6,42 x 10 ⁻⁶	✓	719,55 €
BLH40-2	2:1	88%	3000	1500	1,40 x 10 ⁻⁶	✓	719,55 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

HPC
Ct Meca

- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: inox temprato

Uscita: inox non temprato

- Massa: 1 kg

- Cava per chiave a norma DIN6885


- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente Ø10x5
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN	3000	4,00	3,00
	2000	4,40	3,40
	1000	5,10	4,00
	500	5,80	4,60
INGRESSO (g/min)	100	7,60	6,00
	50	8,50	6,30
	10	10,30	8,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²)	Stock*	Prezzo unit.
BLHT40-1	1:1	88%	3000	3000	6,42 x 10 ⁻⁶	✓	791,54 €
BLHT40-2	2:1	88%	3000	1500	1,40 x 10 ⁻⁶	✓	791,54 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Rinvio angolare a L ad albero cavo




BLHB40
BLHI40
BLHO40

Coppia fino a 10,3Nm


- L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni
- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)
- Velocità max: 3000 g/min
- Lubrificazione a vita
- Materiali:

corpo: alluminio anodizzato
Ingranaggi: inox temprato



Info.

- Tappo 1/8" BSP
- Carichi ammissibili: vedere scheda tecnica sul nostro sito web.



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	4,00	3,00
2000	4,40	3,40
1000	5,10	4,00
500	5,80	4,60
100	7,60	6,00
50	8,50	6,30
10	10,30	8,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporti	Albero ingresso	Albero uscita	Rendimento a 1000 (g/min)	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Stock*	Prezzo Unit.
BLHB40-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓	1 021,79 €
BLHB40-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	-	1 021,79 €
BLHI40-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	✓	933,24 €
BLHI40-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	✓	933,24 €
BLHO40-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	✓	933,24 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC
Ct Meca

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1
- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)
- Velocità max.: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato




Ingresso e uscita: acciaio temprato

- Massa: 2,20 kg
- Cava per chiavetta a norma DIN6885
- Lubrificazione con grasso a vita: Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente Ø10x5
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN	3000	11,50	7,70
	2000	13,20	8,70
	1000	15,90	10,20
	500	17,50	11,60
INGRESSO (g/min)	100	23,00	15,00
	50	25,00	17,00
	10	30,00	20,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²)	Stock*	Prezzo unit.
BLH50-1	1:1	88%	3000	3000	4,76 x 10 ⁻⁵	✓	1 082,56 €
BLH50-2	2:1	88%	3000	1500	1,25 x 10 ⁻⁵	✓	1 082,56 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Rinvio angolare a T

BLHT50

Coppia fino a 30Nm



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio temprato

Uscita: acciaio non temprato

- Massa: 2,31 kg

- Cava per chiave a norma DIN6885




- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente $\varnothing 10 \times 5$
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
3000		11,50	7,70
2000		13,20	8,70
1000		15,90	10,20
500		17,50	11,60
100		23,00	15,00
50		25,00	17,00
10		30,00	20,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-15%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Stock*	Prezzo unit.
BLHT50-1	1:1	88%	3000	3000	$4,76 \times 10^{-5}$	✓	1 188,51 €
BLHT50-2	2:1	88%	3000	1500	$1,25 \times 10^{-5}$	-	1 188,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm






Coppia fino a 30Nm

BLHB50
BLHI50
BLHO50

- L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni
- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)
- Velocità max: 3000 g/min
- Lubrificazione a vita
- Materiali:
corpo: alluminio anodizzato
Ingranaggi:
acciaio cementato temprato

Info.

- Tappo 1/8" BSP
- Carichi ammissibili:
vedere scheda tecnica sul nostro sito web.



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	11,50	7,70
2000	13,20	8,70
1000	15,90	10,20
500	17,50	11,60
100	23,00	15,00
50	25,00	17,00
10	30,00	20,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento		Velocità max		Stock*	Prezzo Unit.
		Albero ingresso	Albero uscita	in ingresso (g/min)	in uscita (g/min)		
BLHB50-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓ 1 537,36 €
BLHB50-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	- 1 537,36 €
BLHI50-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	✓ 1 404,20 €
BLHI50-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	- 1 404,20 €
BLHO50-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	- 1 404,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio temprato

- Massa: 4,5 kg

- Cava per chiavetta a norma DIN6885




- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente $\varnothing 10 \times 5$
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	26,00	19,00
2000	30,00	22,00
1000	35,00	25,00
500	35,00	25,00
INGRESSO (g/min)	53,00	38,00
50	57,00	43,00
10	70,00	52,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Prezzo unit.
BLH60-1	1:1	88%	3000	3000	$1,99 \times 10^{-4}$	1 232,37 €
BLH60-2	2:1	88%	3000	1500	$3,87 \times 10^{-5}$	1 232,37 €

Dimensioni in mm



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio temprato

Uscita: acciaio non temprato

- Massa: 4,75 kg

- Cava per chiavetta a norma DIN6885




- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente Ø10x5
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		1:1	2:1
3000		26,00	19,00
2000		30,00	22,00
1000	VELOCITÀ	35,00	25,00
500	IN	35,00	25,00
100	INGRESSO	53,00	38,00
50	(g/min)	57,00	43,00
10		70,00	52,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²)	Prezzo unit.
BLHT60-1	1:1	88%	3000	3000	$1,99 \times 10^{-4}$	1 355,59 €
BLHT60-2	2:1	88%	3000	1500	$3,87 \times 10^{-5}$	1 355,59 €



Dimensioni in mm

Stock

Coppia fino a 70Nm

- L'entrata e l'uscita hanno un senso di rotazione invertito
- Rapporto da 1:1 a 2:1
- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni
- Gioco in uscita ≤ 45' (0,75°)
- Velocità max: 3000 g/min
- Lubrificazione a vita
- Materiali:
 corpo: alluminio anodizzato
 Ingranaggi:
 acciaio cementato temprato

- Tappo 1/8" BSP
- Carichi ammissibili:
vedere scheda tecnica sul nostro
sito web



Rapporti		1:1	2:1
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	3000	26,00	19,00
	2000	30,00	22,00
	1000	35,00	25,00
	500	40,00	29,00
	100	53,00	38,00
	50	57,00	43,00
	10	70,00	52,00

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento		Velocità max		Stock*	Prezzo unit.	
		Albero ingresso	Albero uscita	a 1000 (g/min)	in ingresso (g/min)			in uscita (g/min)
BLHB60-1	1:1	Cavo	Cavo	88%	3000	3000	✓	1 749,93 €
BLHB60-2	2:1	Cavo	Cavo	88%	3000	1500	✓	1 749,93 €
BLHI60-1	1:1	Cavo	Pieno	88%	3000	3000	✓	1 598,45 €
BLHI60-2	2:1	Cavo	Pieno	88%	3000	1500	-	1 598,45 €
BLHO60-2	2:1	Pieno	Cavo	88%	3000	1500	-	1 598,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ ($0,75^\circ$)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio temprato

- Massa: 7,05 kg

- Cava per chiavetta a norma DIN6885




- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente $\varnothing 10 \times 5$
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
1000	51	34
500	64	38
100	85	51
50	94	60
10	128	77

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m ²)	Prezzo unit.
BLH70-1	1:1	88%	3000	3000	$4,15 \times 10^{-4}$	2 473,53 €
BLH70-2	2:1	88%	3000	1500	$1,12 \times 10^{-4}$	2 473,53 €

Dimensioni in mm



- L'albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita $\leq 45'$ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio temprato

Uscita: acciaio non temprato

- Massa: 7,20 kg

- Cava per chiavetta a norma DIN6885




- Lubrificazione con grasso a vita:

Shell Gadus S2 V220AD 2

Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

Tappo 1/8" BSP
Sporgente Ø10x5
circa



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1
3000	43	26
2000	47	30
1000	51	34
500	64	38
100	85	51
50	94	60
10	128	77

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Rapporti	Rendimento a 1000 g/min	Velocità max in ingresso (g/min)	Velocità max in uscita (g/min)	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m²)	Prezzo unit.
BLHT70-1	1:1	88%	3000	3000	4,15 x 10 ⁻⁵	2 701,58 €
BLHT70-2	2:1	88%	3000	1500	1,12 x 10 ⁻⁵	2 701,58 €

Dimensioni in mm