

### - Materiale:

Finitura in acciaio, puntale temprato:

Classe di resistenza 5.8.

Finitura inox, puntale temprato:

Corpo: inox 303

Puntale: inox 420 temprato

Anello: inox 301

### - Finiture:

Acciaio brunito: puntale temprato,

brunito, rettificato


Inox naturale: puntale temprato, lucidato

e rettificato




### Info.

- I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Dopo lo sblocco è possibile ottenere un'altra posizione.
- Con l'anello è possibile automatizzare il pistoncino, ad esempio per mezzo di un martinetto pneumatico, o di un comando a distanza



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	Forza della molla			Prezzo unit. da
											F1 (N)	F2 (N)	Stock*	
<b>Acciaio, puntale in acciaio temprato</b>														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	9,78 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	9,31 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	10,35 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	13,79 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	19,63 €
<b>Inox, puntale inox temprato</b>														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	17,11 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	16,30 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	19,16 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	25,60 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	-	42,30 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



WW10  
Guida Drylin® W,  
Carrello




CLG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato



JCSs  
Giunto cardanico -  
inox, Sollecitazioni  
leggere



CHT  
Motore AC asincrono  
trifase, 0.09kW



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP, RPP8




BPPss  
Supporto ritto in  
lamiera con  
cuscinetto inox, Inox



PCM  
Impugnatura cilindrica  
fissa, Impugnatura  
non girevole




LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 4A, 4  
ampere



KM  
Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera KM



TPEpbd  
Ruota per profili  
alluminio, Girevole  
con freno



T2  
Cinghia di  
posizionamento T,  
T2.5 Poliuretano  
armatura in acciaio



FBL6000\_K1  
Spazzola al metro  
fibre PA6 da Ø0,2 a  
Ø0,3, Poliammide  
nero 6 - pi...

## Prodotti correlati



SDA  
Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio  
parallelo alla  
serratura



SDB  
Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio  
perpendicolare alla  
serratura



PITAss  
Pistoncino a molla,  
con maniglia a T



PITAss  
Pistoncino a molla,  
con maniglia a T